

PHILIPS

Puled-bakkespotter/
Spikes, 4,6 W GU10

myGarden

2700 K

Svart

Vanntett



17481/30/PO



Få en vakkert opplyst hage

Denne autentiske Philips Puled-spotten i svart gir hagen din et sjarmerende utseende om natta. Den kaster et varmt, hvitt lys som gir liv i hagen om kvelden når familien skal spise middag eller samles utendørs.

Lysmoduser

- Mykt varmhvitt lys

Match din utendørs stil

- Laget for utendørs bruk – vanntett IP44

Laget for utendørs bruk

- Aluminium av høy kvalitet og ekte glass

Egenskaper

- Justerbart spothode
- Enkel å sette opp for ethvert bruksområde

Utform hagen din med lys

- Dekorativ utendørsbelysning

Høydepunkter

Mykt varmhvitt lys

Skap en koselig atmosfære med varmhvitt lys. Et smartlys som enkelt tilpasser seg dine hverdagslige aktiviteter

Utformet for bruk utendørs

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis med to siffer. Det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne utendørslampen har IP44, som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er mest vanlig og ideelt for utendørs bruk.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og ekte glass.

Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

Enkel å sette opp

Dekorativ utendørsbelysning

Utendørsbelysning kan forbedre hagens utseende eller utendørsområdet ved å belyse elementer, lyse opp stier på en fin måte eller skape en perfekt stemning for minneverdige kvelder med venner og familie. Derfor har Philips skapt myGarden, en serie med vakker og dekorativ utendørsbelysning som med stil og funksjonalitet hjelper deg med å gjøre mest mulig ut av utendørsområdet.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Glass, Aluminium

Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Definerte lysstråler: Ja
- Kan dimmes: Ja
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: 2700 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Bakkespotter/pigger
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,584 kg
- Total høyde: 105 mm
- Total lengde: 97 mm
- Total bredde: 97 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Total lumeneffekt på lysarmaturen (skjult): 395
- Lumeneffekt på lyspæren som følger med: 395
- Lyskilde tilsvarende tradisjonell lyspære på: 50
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Varmt hvitt lys
- Strømnett: 50–60 Hz, Fra 220–240 V
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: 4.6
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 1

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696176849
- Nettovekt: 0,67 kg
- Bruttovekt: 0,8 kg
- Høyde: 21 cm
- Lengde: 12,5 cm
- Bredde: 12,5 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.623

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com