

PHILIPS

Burlap-spotlys til
tak/vegg, 4 stk.


Spot til tak og vegger

Ingen lyspære

Matt krom



50234/17/E7



Stilfullt

Ta med denne praktiske Philips-spotten inn i hjemmet. Velg Philips E14 LED-lyspære som passer spotstilen din, og sikre belysning av høy kvalitet som varer.

Egenskaper

- Justerbart spothode
- Lyskilde følger ikke med

Høydepunkter

Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

Lyskilde følger ikke med

Denne lampen leveres uten lyskilde, noe som gjør det mulig for deg å velge den lysmengden som passer best til rommet og den personlige smaken din. Hvis du velger en LED-lyskilde fra Philips, er du sikret høy kvalitet og lang levetid.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Krom
- Materiale: Glass

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Justerbar – heve og senk
- Integrert LED: Nei
- Monter produktet utenfor armrekkevidde: Ja

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor, Hall
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- EyeComfort: Nei

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,950 kg
- Total høyde: 145 mm
- Total lengde: 690 mm
- Total bredde: 195 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: No bulb included
- Strømnett: AC 220–240
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E14
- Lyspære følger med: 40W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 40
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 4

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696132999
- Nettovekt: 0,95 kg
- Bruttovekt: 1,54 kg
- Høyde: 72 cm
- Lengde: 12 cm
- Bredde: 14 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-07
Versjon: 0.672

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com