

PHILIPS

Sirkulær
fluoriserende

Master T5

55 W

2GX13

Varmhvit

871150064279025



Slank design for et lyst og stilig hjem

Slank design for et lyst og stilig hjem

Energisparende

- Energisparende

Gir deg ekstra skarpt lys

- Levende opplevelse med ekstra lysstyrke

Høyeffektiv med høy lumeneffekt

- Høy lysmengde fra start

Høydepunkter

Energisparende Forbedret lysstyrke

Svært effektive lysrør kombinert med BrightBoost-teknologi for god fargegjengivelse og ekstra lysstyrke

Høy lysmengde fra start

Høy lysmengde gir bedre lyskvalitet med mer lysstyrke og gir mer liv i apparatene i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Sokkel: 2GX13
- Teknologi: Sparepære
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Høyde: 305 mm
- Bredde: 18 mm

Holdbarhet

- Faktor for lumenvedlikehold: 0.85
- Nominell levetid: 12 000

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 81
- Fargetemperatur: 3000 K
- Opprinnelig lysytelse: 4210 lm
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K
- Lysytelse: 4 210 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 76 lm/W

Strømforbruk

- Spenning: 230 V
- Energieffektivitetsmerke (EEL): G
- Effektforbruk: 55,7
- Energiforbruk kWh/1000 t: 56

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50
- Form: Rund
- Kromatisk koordinat Y: 0,403
- Kromatisk koordinat X: 0,44
- EPREL-registreringsnummeret er:: 423622
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Ja
- Sokkelbase: 2GX13

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8711500642790
- Nettovekt: 0,11 kg
- Bruttovekt: 0,23 kg
- Høyde: 32,3 cm
- Lengde: 30,6 cm
- Bredde: 2,5 cm



Utgivelsesdato:
2025-12-24
Versjon: 0.828

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com