

# PHILIPS

Innfelt Enif-lampe

Downlights

Ingen lyspære

Hvit

8718696133392



## Stilfullt

Monter dette praktiske Philips-spotlyset i hjemmet. Velg Philips GU10 LED-belysning som passer til spotstilen din og få høykvalitetsbelysning som varer lenge.

### Enkel i bruk

- Justerbart spothode
- Ingen lyspære inkludert

# Høydepunkter

## Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

## Ingen lyspære inkludert

Denne armaturen leveres uten pære, som lar deg velge den lyseffekten som passer best til rommet og din personlige smak. Å velge en Philips LED-lyspære sikrer deg en høy kvalitet og langvarig lyseffekt.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integreert LED: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,24 kg
- Forsenkingsavstand: 100 mm
- Total høyde: 30 mm
- Total lengde: 90 mm
- Total bredde: 90 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 7.5 cm x 7.5 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 90 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: NA
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 50
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696133392
- Nettovekt: 0,72 kg
- Bruttovekt: 0,83 kg
- Høyde: 28 cm
- Lengde: 5 cm
- Bredde: 10 cm



Utgivelsesdato:  
2025-10-25  
Versjon: 0.138

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)