

PHILIPS

Lyskilde

LED

40 W

E27

8718696167779



Gjør det klassiske utseendet komplett

Denne Philips klassiske-ledningen kombinerer en stofftråd og metallkontakt med klassisk finish for å gi en klassisk stil til oppholdsrommet ditt. Kombinert med en E27 LED-pære fra Philips klassisk utvalg for å komplettere utseendet.

Designet for stuen og soverommet ditt

- Materiale i høy kvalitet
- Justerbar ledningslengde

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Ledning

Høydepunkter

Materiale av høy kvalitet [Ledningen]

Denne nydelige tynne ledningen sørger for at lampen din henger rett når den er installert. Den matte satengfinishen til metallkontakten forbedrer det antikke utseendet til enhver pære.

Justerbar ledningslengde [ledning]

Ledningen kan justeres for ulike høyder, og gir fleksibiliteten til å arrangere en stilig, dynamisk kombinasjon av fjærbelysning over kjøkkenøya og spisebordet ditt.

Ledning

Philips-pærene kan brukes sammen med en av Philips-ledningene, for å utfylle den innvendige belysningen og skape en industriell følelse i hjemmet ditt.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Tilbehør
- Sokkel: E27
- Kan dimmes: Nei

Holdbarhet

- Faktor for lumenedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 25 000
- Nominell levetid: 10 950

Garanti

- Garantiperiode: 2.5 years

Lysegenskaper

- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 0,00

Diverse

- Ekstrafunksjoner: Dekorativ

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 330 mA
- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 120-240 V
- Effektforbruk: 40 W

Produktets mål og vekt

- Lengde: 10,7 cm

Nominelle verdier

- Nominell effekt: 40 W

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Line Frequency: 50 to 60
- Sokkelbase: E27
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696167779
- Nettovekt: 0,43 kg
- Bruttovekt: 0,48 kg
- Høyde: 16,9 cm
- Lengde: 7,1 cm
- Bredde: 16,9 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.1046

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com