



Filamentpære gul, 50 W ST64 E27



Bring menneskesentrert belysning inn i livet ditt med denne smarte WIZ LED ST64 vintage-lyspæren. Ravfargebelagt, klassisk utseende – Perfekt for dekorative armaturer. Velg mellom forskjellige nyanser fra varmt til kjølig hvitt for å få den beste stemningen. Du kan lage en tidsplan som skrur lysene av og på i henhold til dine daglige eller ukentlige rutiner, styre det med smarttelefonen eller stemmen din og ha fjerntilgang til lysene dine selv når du ikke er hjemme. WIZ-lys kobler til ditt eksisterende Wi-Fi og det kreves ingen annen maskinvare.

HØYDEPUNKTER

- Tunable white smartpære
- Opptil 640 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen



Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.




Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



Dim de smarte lysene dine selv uten lysdimmer

Juster lysene dine enkelt til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WiZ-kontrolltilbehøret eller bare stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer!



Kontroller den smarte belysningen slik du selv ønsker

Med WiZ kan du kontrollere den smarte belysningen på flere måter. Juster lysene med smarttelefonen, stemmen, WiZ-fjernbetjeningen eller ved å bruke den eksisterende veggbryteren for å veksle mellom to favorittmodusene. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-snarveier.

SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: ST64
Sokkel: E27
Type glass: Ravfarget
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,055 kg

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 20 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2000-5000 K
Lysfargekategori: Justerbar hvit
Opprinnelig lysytelse: 640 lm
Starttid: < 0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 91

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 43 mA

INFORMASJON

EAN: 8718699787233
EL nr: 871869978723302
Produktittel: Wi-Fi BLE 50W ST64 E27 920-50 Amb 1PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5
Spenning: 220-240 V
Wattstyrke tilsvarende: 50 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): F
Effektforbruk: 7 W
Energiforbruk kWh/1000 t: 7

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 143 mm
Total lengde: 143 mm
Total bredde: 64 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000
Nominell lysstrøm: 640 lm
Nominell effekt: 7 W

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
Lyskildeteknologi: LED
EPREL-registreringsnummeret er:: 1901147
Referanse for fluksmåling: Sphere

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699787233
Nettovekt: 0,06 kg
Bruttovekt: 0,09 kg
Høyde: 18,5 cm
Lengde: 8,5 cm
Bredde: 8,5 cm