




WiZmote

WiZmote gir deg rask og enkel kontroll over WiZ-lysene. Still inn lysene til å skru seg av og på, juster lysstyrken og endre til nattlampe og velg mellom fire favorittlysmoduser ved å trykke på en knapp. Fungerer med alle tilkoblede WiZ-produkter og styrer alle lysene i et rom. Stort kontrollområde på opptil 15 meter og den fungerer selv om Wi-Fi er nede.

HØYDEPUNKTER

- Batteridrevet
- IP20/Plast/svart
- Fungerer med alle WiZ Connected-produkter




Trådløs kontroll av WiZ-lysene dine

Nyt rask og enkel kontroll over WiZ-lysene dine. Slå lysene på/av og juster lysstyrken med bare ett trykk. Kobles direkte til WiZ-lysene og fungerer selv når Wi-Fi er nede.



Bredt kontrollområde på 15 m / 50 ft

Kontroller lys og enheter innenfor en rekkevidde på 15 meter eller 50 fot i et normalt innendørsmiljø med skillevegger og vegger.



Kontroller enkelt ett eller flere lys i et rom

Dette bærbar kontrolltilbehøret kan kobles til ett rom og utløse alle lysene i det rommet. Enten det er ett eller femti lys! Vil du kontrollere et annet rom i stedet? Bare endre tilbehørets tilknyttede rom i appen.



Kompatibel med alle «Connected by WiZ»-lys

Dette WiZ-kontrolltilbehøret er designet for å kontrollere alle slags lys i WiZ-økosystemet. Du kan bruke den til å kontrollere alle lys fra hvilket som helst merke så lenge den er «Connected by WiZ».



SPESIFIKASJONER

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Svart
Materiale: Plast

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Batterier følger med: Nei
Kontrollavstand: 15 m

STRØMFORBRUK

Spenning: 3 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,035 kg
Total høyde: 15 mm
Total lengde: 135 mm
Total bredde: 38 mm

SERVICE

Garanti: Ett år

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteritype: AAA (LR03)
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker
ekstra lav spenning

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes
Definert støtteperiode: Minimum of
60 months after introduction date
Maks. antall tilbehør: 9999
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8718699789220
Nettovekt: 0,05 kg
Bruttovekt: 0,08 kg
Høyde: 16,2 cm
Lengde: 4,6 cm
Bredde: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.