

LED-remseforlengelse 1 m

Utvid WiZ LED-lightstrip med opptil 10 meter, ved hjelp av den fleksible, 1-meters forlengelsesremsen i fullfarge. På denne måten får du enda mer farge i hjemmet ditt.

HØYDEPUNKTER

- I full farge
- 1 m LED-remse
- IP20/plast




Det er enkelt å sette opp smart belsningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.



Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



Kontroller den smarte belsningen slik du selv ønsker

Med WiZ kan du kontrollere den smarte belsningen på flere måter. Juster lysene med smarttelefonen, stemmen, WiZ-fjernbetjeningen eller ved å bruke den eksisterende veggbryteren for å veksle mellom to favorittmodusene. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-snarveier.



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt

Materiale: Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år

Faktor for lumenedlikehold: 70%

Antall brytersykluser: 50 000

Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Nei

Integrert LED: Ja

Av/på-bryter på ledningen: Nei

Inneholder strømadapter: Nei

Fjernbetjening inkludert: Nei

Solenergi: Nei

Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM

Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80

Fargetemperatur: 2700-6500 K

Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2

Lysutbytte (vurdert) (Nom): 80

LYSLENKE/LIGHTSTRIP

Kan forlenges: Ja

Utgangseffekt: 12 VDC

DIVERSE

Spesielt designet for: Kjøkken

Soverom Stue Barnerom

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 800 mA

STRØMFORBRUK

Spenning: 12 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,05 kg

Total høyde: 2,2 mm

Total lengde: 1 000 mm

Total bredde: 12 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Lysarmaturens totale lyseffekt: 440/880

Lyskildeteknologi: LED

Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)

Dimmbar lysarmatur: Ja

Lyspære følger med: 11

IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet

Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes

WiFi: 802.11b/g/n

Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato

Maks. antall tilbehør: 9999

Kompatible operativsystemer: iOS Android

Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

Kompatibilitet med

tredjepartssystemer: Alexa Google

Home Homey IFTTT Matter Samsung

SmartThings Siri-snarveier

Matter-funksjonalitet:

Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514261082

Nettovekt: 0,05 kg

Bruttovekt: 0,12 kg

Høyde: 16 cm

Lengde: 4,5 cm

Bredde: 7,5 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.