

# PHILIPS

Panel-taklampe,  
12 W, kvadratisk

Taklamper


4000 K

Hvit

Kan dimmes



8719514326668



## LED-panel som dimmes uten dimmer

Noen ganger har du lyst til å forandre stemningen slik at den matcher det du gjør. Med Philips SceneSwitch LED-panelet kan du enkelt endre lysinnstillinger med din eksisterende bryter. Helt uten ekstra dimmer eller installering.

### Designet for stuen og soverommet ditt

- Perfekt for å slappe av og omgås andre

### Tilpass til interiøret

- Superslankt design

### Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

### Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene
- Enkel å rense

# Høydepunkter

## Perfekt for å slappe av og omgås andre

Stuen er sentrum i hjemmet – et sted der familien samles og slapper av. Belysningen i stuen og soverommet må være fleksibel og enkel å justere alt etter de skiftende behovene i løpet av en dag. Gjennomtenkt plassering av ulike lyskilder og lek med lyslag er med på å skape en følelse av plass og gir rommet et varmt og innbydende preg.

## Superslankt design

Den slanke designen ligger helt jevnt med taket og er perfekt til lave rom.

## Jevn lysfordeling

Spre lyset jevnt på tvers av rommet.

## Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

## Enkel å rense

Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integriert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Garasje, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 98 mA

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,8 kg
- Total høyde: 42 mm
- Total lengde: 300 mm
- Total bredde: 300 mm

## Service

- Garanti: Fem år

#### Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1200
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Kjølig hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514326668
- Nettovekt: 0,74 kg
- Bruttovekt: 0,98 kg
- Høyde: 31,7 cm
- Lengde: 6 cm
- Bredde: 31,1 cm

#### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

#### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definerst støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.379

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)