

PHILIPS

Innfelt Planet-
lampe

Downlights

2200–2700 K

Svart

Kan dimmes



8719514328655



Jo mer du dimmer, desto varmere blir lyset.

Skap den perfekte atmosfæren med Philips LED WarmGlow innfelte spotter som kan dimmes. Jo mer du demper, desto varmere blir lyset.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Justerbar – heve og senk
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integreert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36
- Fargekonsistens: 5 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2200–2700 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 71

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 33 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,195 kg
- Forsenkingsavstand: 4 mm
- Total høyde: 48 mm
- Total lengde: 48 mm
- Total bredde: 92 mm
- Utskjæring i innfelt tak: 6.8–7.8 cm x 6.8–7.8 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 92 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 500
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Mykt hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- Lyspære følger med: 6
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke tilgjengelig
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514328655
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,06 kg
- Høyde: 10,5 cm
- Lengde: 10,5 cm
- Bredde: 17,6 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-24
Versjon: 0.311

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com