

PHILIPS

Lyskilde

LED

6,5 W–60 W

E14

Varmhvit



8719514361423



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

LED-lyspærer fra Philips gir deg et vakkert, varmhvitt lys, svært lang levetid og umiddelbare energibesparelser. Med et rent og elegant design er denne lyskilden den perfekte erstatningen for matte, tradisjonelle lyskilder.

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard glødepære

Høydepunkter

Erstatter standard glødepære



Med den vakre formen og de kjente dimensjonene er dette moderne belysning med energisparende standard-LED-lyskilde. Den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle standard glødepærer.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: T20
- Sokkel: E14
- Kan dimmes: Nei

Lyskildens mål

- Høyde: 9 cm
- Bredde: 2 cm

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 806 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Effektivitet: 124 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514361423
- EL nr: 871951436142300
- Produkttittel: LED classic 60W T20L E14 WW CL ND SRT

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 6,5 W
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Energiforbruk kWh/1000 t: 7

Produktets mål og vekt

- Lengde: 9 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- EPREL-registreringsnummeret er:: 658026

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514361423
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Utgivelsesdato: 2025-11-12
Versjon: 0.261

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com