

PHILIPS

Vegglampe

Ecomoods

Hue Bridge

antrasitt



8719514385801



Spas med stil

Nyt late kvelder i hagen med denne stilige, utendørs vegg lampen i antrasitt. Den er innbydende med varmt, hvitt lys, som passer perfekt til hagebelysning. Skap en vakker atmosfære samtidig som lampen gir et arkitektonisk stiluttrykk.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Opptil 80 % strømsparing
- Lyskilde med ekstra lang levetid
- Laget av robust og pålitelig materiale av høy kvalitet

Gi hagen din et nytt design

- Stilig, moderne design til hagen
- Lampen er designet med fokus på detaljer og er laget av førsteklasses, elegante materialer
- Et stort spekter av bruksområder

Kombiner stemning og anvendelse

- Innbydende varmhvitt lys

Egenskaper

- IP 44, utformet for utendørsbruk

Høydepunkter

Energieffektiv



Philips Outdoor er en serie med rimelige belysningsprodukter for hagen. Produktene kombinerer moderne design med det siste innen energieffektiv teknologi. Du sparer opptil 80 % energi sammenlignet med vanlige lyskilder. Dette er bra både for miljøet og kontoen din.

Lyskilde med ekstra lang levetid



Det følger med en Philips-lyspære med ekstra lang levetid på opptil 20 000 timer.

Materiale i høy kvalitet



Skapt for å vare. Alle delene i Philips' serie for utendørsbelysning er laget av høykvalitetsmaterialer tilpasset utendørsforhold.

Stilig, moderne design

De moderne designene fra Philips er stilige, men diskrete, og nydelige både dag og natt uten å bli for dominerende i hagen eller på terrassen. Det finnes et stort utvalg av forskjellige design, slik at du garantert finner noe som passer hagen og smaken din.

Øye for detaljer




Hver del består av høykvalitetskomponenter i slitesterke materialer som formstøpt aluminium og rustfritt stål.

Flere bruksområder

Vegg-, stolpe-, søyle- og takbelysningen fra Philips Outdoor-serien er perfekt for hagen, terrassen, gangstien eller balkongen. De gir en koselig, avslappet atmosfære når solen går ned, samtidig som de gir deg tryggheten i å kunne se etter mørkets frembrudd.

Innbydende varmhvitt lys



Philips Outdoor er en serie utendørsbelysning som gir innbydende varmhvitt lys. Fargetemperaturen er på 2700 Kelvin. Utebelysningen gir fra seg rikelig med lys slik at du kan bruke uteområdet ditt så seint du selv ønsker med vissheten om at du er trygg gjennom natten.

Utformet for bruk utendørs



IP44-beskyttelse innebærer at produktet er laget for bruk utendørs. Du kan med andre ord være trygg på at utendørsbelysningen kommer til å lyse opp hagen uansett om det er regn, sol eller snø.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Metall

Holdbarhet

- Nominell levetid: 10 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Nei

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,889 kg
- Total høyde: 212 mm
- Total lengde: 118 mm
- Total bredde: 101 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Strømnett: 50–60 Hz
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- IP-klasse: IP44 | Ledningsbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert
- Antall lyskilder: 1

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514385801
- Nettovekt: 0,89 kg
- Bruttovekt: 1,23 kg
- Høyde: 25,6 cm
- Lengde: 11,8 cm
- Bredde: 13,2 cm



Utgivelsesdato:
2026-02-21
Versjon: 0.334

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com