

PHILIPS

Doris-taklampe, 6 W

Utendørslamper


4000 K

White

Vanntett



8719514417939



Skap stilen din med lys

Philips Doris i hvitt gir utendørsområder et moderne utseende. Det stilige lyset tilfører kjølig hvitt lys av høy kvalitet i inngangen.

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 15 000 timer

Avansert LED

- LED-lyskilde av høy kvalitet

Overlegen kvalitet

- Materiale i høy kvalitet

Laget for utendørs bruk

- IP54 – værbestandig

Belysning av høy kvalitet

- Kjølig hvitt lys 4000 K

Høydepunkter

Lang levetid på opptil 15 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 15000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

LED-lyskilde av høy kvalitet



Disse LED-lampene bruker en unik teknologi utviklet av Philips. De slår seg på umiddelbart og produserer optimal lyseffekt som får frem de levende fargene i hagen din.

Materiale i høy kvalitet



Denne Philips utendørslampen er laget av kvalitetsmaterialer med overlegen utførelse. Dette sikrer et solid produkt som varer lenge og ikke rustet eller blir flekkete uansett værforhold

IP54 – værbestandig

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP54-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Kjølig hvitt lys 4000 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer kjølig hvitt lys ved 4000 K.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- Rustfri, støvfri: Ja
- click!FIX-montering: Ja
- kompatibel med alle dimmere: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Definerte lysstråler: Ja
- Kan dimmes: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Enkel eske: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelses- og dag/natt-sensor: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Bærbar: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Kan roteres i alle retninger: Nei
- Solenergi: Nei
- Tiltbart hode (opp-ned): Nei
- USB-lading: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Type plugg: Ingen plugg

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K

Diverse

- Spesielt designet for: Hage, Terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Strømforbruk

- Effektforbruk: 6

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,26 kg
- Total høyde: 70 mm
- Total lengde: 220 mm
- Total bredde: 220 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 640
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Kjølig hvitt lys
- Energiklassen til inkludert lyskilde: E
- IP-klasse: IP54
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417939
- Nettovekt: 0,26 kg
- Bruttovekt: 0,53 kg
- Høyde: 28 cm
- Lengde: 9 cm
- Bredde: 28 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-29
Versjon: 0.289

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com