

# PHILIPS

Doris-taklampe, 6 W

Utendørslamper


4000 K

White

Vanntett



8719514417939



## Skap stilen din med lys

Philips Doris i hvitt gir utendørsområder et moderne utseende. Det stilige lyset tilfører kjølig hvitt lys av høy kvalitet i inngangen.

### Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 15 000 timer

### Avansert LED

- LED-lyskilde av høy kvalitet

### Overlegen kvalitet

- Materiale i høy kvalitet

### Laget for utendørs bruk

- IP54 – værbestandig

### Belysning av høy kvalitet

- Kjølig hvitt lys 4000 K

# Høydepunkter

## Lang levetid på opptil 15 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 15000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

## LED-lyskilde av høy kvalitet



Disse LED-lampene bruker en unik teknologi utviklet av Philips. De slår seg på umiddelbart og produserer optimal lyseffekt som får frem de levende fargene i hagen din.

## Materiale i høy kvalitet



Denne Philips utendørslampen er laget av kvalitetsmaterialer med overlegen utførelse. Dette sikrer et solid produkt som varer lenge og ikke rustet eller blir flekkete uansett værforhold

### IP54 – værbestandig

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP54-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

## Kjølig hvitt lys 4000 K



Visste du at forskjellige nyanser av hvitt lys identifiseres av forskjellige fargetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere fargetemperaturer gir et varmt, koselig hvitt lys, mens høyere fargetemperaturer gir et kjølig, mer energigivende hvitt lys. Denne armaturen produserer kjølig hvitt lys ved 4000 K.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

**Ekstra funksjon/tilbehør følger med.**

- Rustfri, støvfri: Ja
- click!FIX-montering: Ja
- kompatibel med alle dimmere: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Definerede lysstråler: Ja
- Kan dimmes: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Enkel eske: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelses- og dag/natt-sensor: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Bærbar: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Kan roteres i alle retninger: Nei
- Solenergi: Nei
- Tiltbart hode (opp-ned): No
- USB-lading: Nei
- Varmhvitt lys: Nei
- Midtpunkt: Nei
- Type plugg: No plug

**Hageområde**

- Hageområde: Hage og terrasse

**Lysegenskaper**

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K

**Diverse**

- Spesielt designet for: Hage, Patio
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

**Produktets mål og vekt**

- Nettovekt: 0,26 kg
- Total høyde: 70 mm
- Total lengde: 220 mm
- Total bredde: 220 mm

**Service**

- Garanti: Fem år

**Tekniske spesifikasjoner**

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 640
- Lysfarge: 4000
- Energiklassen til inkludert lyskilde: E
- IP-klasse: IP54 | Støvbeskyttet og sprutsikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514417939
- Nettovekt: 0,26 kg
- Bruttovekt: 0,53 kg
- Høyde: 28 cm
- Lengde: 9 cm
- Bredde: 28 cm



Utgivelsesdato:  
2025-08-30  
Versjon: 0.289

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)