

PHILIPS

Superslim-
taklampe, 15 W

Utendørslamper

4000 K

Svart

SceneSwitch, vanntett



8719514418011



Ett lysarmatur. Din lysbytter. Tre lysinnstillinger.

Skap den rette stemningen ved å endre lysstyrke. Philips' LED-taklampe SceneSwitch har tre lysstyrkeinnstillinger som er perfekte for ethvert øyeblikk. Ingen dimmer eller ytterligere installasjon kreves. Det eneste du trenger, er lysbryteren du allerede bruker.

Lyseffekt

- Gir et klart hvitt lys

Bærekraftige belysningsløsninger

- Energibesparende
- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

Gi hagen din et nytt design

- Velg for utendørs taklamper

Laget til bruk i hagen din

- IP54 - værsikker (utendørslampe)

Designet for stuen og soverommet ditt

- Materialer i høy kvalitet

Høydepunkter

Lys av fremragende kvalitet Energibesparende



Sammenlignet med tradisjonelle lyskilder sparer den energibesparende lampen fra Philips energi, noe som hjelper deg med å spare penger på strømregningene og gjøre din del for miljøet.

Fem års garanti på LED-systemet



I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

Velg for taklamper

Få mest mulig ut av utendørsområdet med denne taklampen som er perfekt for å lyse opp terrassen eller et overbygd inngangsparti.

IP54 - værsikker (utendørslampe)

Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis med to siffer. Det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne utendørslampen har IP54, som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er mest vanlig og ideelt for utendørs bruk.

Materialer i høy kvalitet

Denne lampen er modellert med lagvise mønstre av materialer av høy kvalitet og har en enestående overflate. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som vil sette sitt preg på hjemmet ditt i mange år fremover.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall, Plast

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Rustfri, støvfri: Ja
- click!FIX-montering: Ja
- kompatibel med alle dimmere: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Definerte lysstråler: Ja
- Kan dimmes: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Enkel eske: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelses- og dag/natt-sensor: Nei
- Bevegelsessensor: Nei
- Bærbar: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei
- Kan roteres i alle retninger: Nei
- Solenergi: Nei
- Tiltbart hode (opp-ned): Nei
- Strømplugg til Storbritannia følger med: Nei
- USB-lading: Nei
- Varmhvitt lys: Nei
- Vanntett: Ja
- Midtpunkt: Ja

Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: SceneSwitch, Vanntett

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,47 kg
- Høyde: 2,3 cm
- Lengde: 25 cm
- Bredd: 25 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 20 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1500
- Lysfarge: 4000
- Dimmbar lysarmatur: Step Dim - Ikke bruk med dimmer
- LED: Ja
- Energiklassen til inkludert lyskilde: E
- IP-klasse: IP54
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514418011
- Nettovekt: 0,47 kg
- Bruttovekt: 0,54 kg
- Høyde: 25 cm
- Lengde: 2,8 cm
- Bredd: 24,5 cm



Utgivelsesdato:
2025-03-20
Versjon: 0.265

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com