

PHILIPS

Glødepære, klar,
60 W, A60, E27 x 6

LED

4000 K

850 lm

15 000 timer



8719514450950



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

Philips LED-lyskilder gir vakkert og varmt hvitt lys, svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med en ren og elegant design er denne lyskilden den perfekte erstatningen for klare glødelamper.

Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for generell rombelysning

Høydepunkter

Perfekt for generell belysning



Moderne belysning med Philips standard LED for alle typer belysning. Perfekt for allmenn belysning i rom.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 4000 K
- Opprinnelig lysytelse: 850 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 840 | CCT of 4000K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 121

Diverse

- EyeComfort: Nei

Informasjon

- EAN: 8719514450950
- EL nr: 871951445095000
- Produkttittel: LED classic 60W A60 E27 CW CLND 6CT/4 EC

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 60
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforkbruk: 7
- Energiforbruk kWh/1000 t: 7

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 106 mm
- Total lengde: 106 mm
- Total bredde: 60 mm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er: 1825167

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514450950
- Nettovekt: 0,2 kg
- Bruttovekt: 0,31 kg
- Høyde: 11,6 cm
- Lengde: 12,7 cm
- Bredde: 18,9 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-29
Versjon: 0.390

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com