

PHILIPS

Meranti-spotlys
til tak/vegg, 3 stk.

Spot til tak og vegger

Ingen lyspære

Hvit

ClickFix



8719514465336



Stilfullt

Inkluder dette praktiske spotlyset fra Philips i hjemmet ditt. Velg en GU10 LED-lyskilde som passer til spotstilen din, og få belysning av høy kvalitet med lang varighet.

Egenskaper

- Justerbart spothode

Førsteklasses design for optimal lyseffekt

- Lengevarende materialer av høy kvalitet

Høydepunkter

Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

Materiale i høy kvalitet

Dette spotlyset er laget av lengevarende materialer av høy kvalitet, og med overlegen finish. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som vil lyse opp hjemmet ditt i mange år framover.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ikke justerbar
- click!FIX-montering: Ja
- Integrert LED: Ja

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor, Hall
- Stil: Moderne
- Type: Spot til tak og vegger
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: ClickFix

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,5 kg
- Total høyde: 155 mm
- Total lengde: 474 mm
- Total bredde: 80 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: -
- Lyskildeteknologi: LED
- Strømnett: AC 220–240
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: 35W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 35
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
- Antall lyskilder: 3

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514465336
- Nettovekt: 0,5 kg
- Bruttovekt: 0,63 kg
- Høyde: 52 cm
- Lengde: 12 cm
- Bredde: 14 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-21
Versjon: 0.321

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com