



IMAGEO 1x justerbar spotlight

I et elegant og moderne design gir WiZ Imageo smart påbygd spotlys i hvitt deg et justerbart varmt eller kjølig hvitt lys i én og samme spot. Du kan styre lyset gjennom Wi-Fi-nettverket i både WiZ-appen og via stemmen din.

HØYDEPUNKTER

- Justerbart hvitt
- Platedimensjoner: Ø8CM
- IP20/metall/hvit



Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



Eksklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er WiZ.



Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



Kontroller den smarte belysningen slik du selv ønsker

Med WiZ kan du kontrollere den smarte belysningen på flere måter. Juster lysene med smarttelefonen, stemmen, WiZ-fjernbetjeningen eller ved å bruke den eksisterende veggbryteren for å veksle mellom to favorittmoduser. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-snarveier.



SPESIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: Rektangel
Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt
Materiale: Metall

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenvedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Nei
LED følger med: Ja
Fjernbetjening inkludert: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2700-6500 K
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 69

DIVERSE

Spesielt designet for: Spisestue Stue

STRØMFORBRUK

Spenning: 220-240 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,278 kg
Total høyde: 123 mm
Total lengde: 80 mm
Total bredde: 105 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lumeneffekt på lyspæren som følger med: 345
Lysarmaturens totale lyseffekt: 345
Lysfarge: Justerbart hvitt lys
Energiklassen til inkludert lyskilde: G
Lyspære følger med: 4.9
Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 5
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet
Lyskilden kan byttes ut: Ja
Antall lyskilder: 1

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. antall tilbehør: 9999
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514551756
Nettovekt: 0,28 kg
Bruttovekt: 0,37 kg
Høyde: 14,5 cm
Lengde: 8,3 cm
Bredde: 10,7 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.