

Lyslinje

Hvis du trenger aksentbelysning i en hylle eller et hjørne, kan du prøve lyslinjen vår. Denne slanke linjen avgir lys i et utall farger og får lett plass på trange steder. Du justerer lysvinkelen ved å legge den over på en av sidene. Vil du ha et lengre lys? Koble til enda en linje for dobbel effekt.



HØYDEPUNKTER

- I full farge
- Allsidig lyslinje
- Enkel plug-and-play



Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!




Ekklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WiZ.



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutinene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.



Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt
Materiale: Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 25 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Ja
Av/på-bryter på ledningen: Nei
Fjernbetjening inkludert: Nei
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Fargetemperatur: 2200-6500 K
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 72

DIVERSE

Spesielt designet for: Soverom
Spisestue Stue Barnerom

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 40 mA

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.7
Spenning: 220-240 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettvekt: 0,35 kg
Total høyde: 42 mm
Total lengde: 300 mm
Total bredde: 45 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Lysarmaturens totale lyseffekt: 400
Lyskildeteknologi: LED
Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)
Lyspære følger med: 5.5
IP-klasse: IP20
Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514554153
Nettvekt: 0,35 kg
Bruttvekt: 0,53 kg
Høyde: 8,7 cm
Lengde: 5,9 cm
Bredde: 40,5 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.