

WIZ



Lyskilde, 150 W A80 E27



Regnbuer som er store, lyse og vakre nok til å lyse opp hele rommet? Det er praktisk talt hva disse A80 LED-lampene i full farge kan gi deg. Med hele 2400 lumen leverer de funksjonell belysning i 16,7 millioner farger, som kan lyse opp alt som foregår i hjemmet. Velg den perfekte fargen ved å bruke WiZ-appen, WiZ-fjernkontrollen – eller til og med stemmen din. Du kan også lage tidsplaner for en automatisk overgang til den perfekte atmosfæren, etter hvert som behovene og humøret endres. Kan styres med eksisterende Wi-Fi.

HØYDEPUNKTER

- Smartpære i fullfarge
- Opptil 2452 lumen
- Enkel plug-and-play
- Styres med app eller stemmen




Det er enkelt å sette opp smart belyningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WIZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



Ekklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WIZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WIZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WIZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er SpaceSense. Det er WIZ.




Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WIZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



Sett opp lysene slik at de følger din egen tidsplan

Automatiser smartlysene dine i tråd med de daglige eller ukentlige rutineene dine. Planlegg at lysene skal slås på om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem avslått for å spare energi når du ikke har bruk for dem.



Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WIZ-appen eller stemmen.



Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.

SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Form: A80
Sokkel: E27
Type glass: Matt
Kan dimmes: Ja

LYSKILDENS MÅL

Vekt: 0,3 kg

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Integrert LED: Ja
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM
Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Fargetemperatur: 2200-6500 K
Lysfargekategori: Fullfarge
Opprinnelig lysytelse: 2452 lm
Starttid: < 0.5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 132

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 140 mA

INFORMASJON

EAN: 8719514554634
EL nr: 871951455463401
Produktittel: Wi-Fi BLE 150W A80 E27
922-65 RGB 1PF/6

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5
Spenning: 220-240 V
Wattstyrke tilsvarende: 150 W
Energieffektivitetsmerke (EEL): E
Effektforbruk: 18,5 W
Energiforbruk kWh/1000 t: 19

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Total høyde: 163 mm
Total lengde: 163 mm
Total bredde: 83 mm

NOMINELLE VERDIER

Nominell levetid: 15 000
Nominell lysstrøm: 2452 lm
Nominell effekt: 18.5 W

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Frekvens: 50-60
Lyskildeteknologi: LED
EPREL-registreringsnummeret er:: 1901094
Referanse for fluksmåling: Sphere

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8719514554634
Nettovekt: 0,22 kg
Bruttovekt: 0,31 kg
Høyde: 21,6 cm
Lengde: 10,5 cm
Bredde: 10,7 cm