



## Superslim Ceiling 32W

Med WiZ Super Slim er det enkelt å lyse opp hverdagen. Den store, runde lysflaten fyller rommet med kjølig, blått lys som virker oppkvikkende og gjør det lettere å konsentrere seg, og den kan dimmes til en myk og varm lysfarge når du vil slappe av.

### HØYDEPUNKTER

- Justerbart hvit
- Dimensjoner: Ø550
- IP20/plast/svart




## Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



## Overvåk energiforbruket ditt

Få oversikt over energiforbruket til lysene dine med WiZ-appen. Du kan enkelt se en ukentlig eller daglig rapport som gjør det enklere å holde styr på energiforbruket hjemme.



## Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.



## Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



## Dim de smarte lysene dine selv uten lysdimmer

Juster lysene dine enkelt til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WiZ-kontrolltilbehøret eller bare stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer!



## Kontroller den smarte belysningen slik du selv ønsker

Med WiZ kan du kontrollere den smarte belysningen på flere måter. Juster lysene med smarttelefonen, stemmen, WiZ-fjernbetjeningen eller ved å bruke den eksisterende veggbryteren for å veksle mellom to favorittmodusene. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-snarveier.



# SPEKIFIKASJONER

## LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Kan dimmes: Ja

## DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Svart  
Materiale: Plast

## HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 20 000  
Nominell levetid: 20 000

## EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja  
Integrert LED: Ja  
Fjernbetjening inkludert: Nei  
Solenergi: Nei  
Dimbart lys med en varm glød: Nei

## LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$   
Fargetemperatur: 2700-6500 K  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 118

## DIVERSE

Spesielt designet for: Soverom  
Spisestue Stue Barnerom

## ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 155 mA

## STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.9  
Spenning: 220-240 V

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettvekt: 2,3 kg  
Total høyde: 28 mm

## SERVICE

Garanti: To år

## TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Diameter: 550 mm  
Lysarmaturens totale lyseffekt: 3800  
Lyskildeteknologi: LED  
Lysfarge: Justerbart hvitt lys  
Lyspære følger med: 32  
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet  
Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbelisolert

## LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

## HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: 802.11b/g/n  
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kompatible operativsystemer: iOS  
Android  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier  
Matter-funksjonalitet:  
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169071018  
Nettvekt: 2 kg  
Bruttovekt: 2,3 kg  
Høyde: 55 cm  
Lengde: 3,2 cm  
Bredde: 54,5 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.