




Kontaktsensor

Gjør livet i hjemmet mer praktisk med WiZ-kontaktsensoren. På et blunk kan du sjekke om dører, vinduer eller skap er åpne eller lukket, selv når du er bortreist. Få WiZ-belysningen til å slå seg på når dører eller vinduer åpnes, og slå lysene av automatisk når dører og vinduer lukkes. Nå er det slutt på bekymringer: WiZ-appen varsler deg automatisk hver gang statusen til dører eller vinduer endres. Fest WiZ-kontaktsensoren hvor som helst ved hjelp av den skånsomt klebende baksiden. Påminnelser om lavt batterinivå i WiZ-appen og LED-indikator på selve kontaktsensoren varsler deg når batteriet må skiftes.


HØYDEPUNKTER

- Batteridrevet
- Trådløs installasjon
- Fungerer med alle tilkoblede WiZ-produkter



Vit statusen på dørene eller vinduene

Du trenger ikke lenger bekymre deg for om du husket å lukke vinduene og dørene da du forlot hjemmet. Slapp av i vissheten om at du kan sjekke statusen til alle sensorene når som helst og fra hvor som helst ved å bruke WiZ-appen.



Sanntidsvarsler og lysalarmer

Få sanntidsvarsler på smarttelefonen hvis noen av kontaktsensorene utløses. For ekstra trygghet kan du koble dem til WiZ-lysene og lage lysalarmer som blinker sterkt for å skremme bort potensielle inntrengere.



Slår lyskildene av og på automatisk

Dra nytte av fordelene med hjemmeautomatisering ved å innlemme kontaktsensorer i det eksisterende WiZ-hjemmet. Monter for eksempel på en dør, og programmer lyskildene til å slå seg av eller på automatisk når du åpner eller lukker den.



Monter på alle slags vinduer eller dører

Monter enkelt WiZ-kontaktsensoren på et av inngangspunktene i hjemmet ved hjelp av den skånsomme teipen som følger med i esken. Avstanden mellom begge deler av sensoren kan være opptil 20 mm.



SPESIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt

Materiale: Plast

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Batterier følger med: Ja

Registreringsområde: 0 - 0.02 m

Kontrollavstand: 15 m

STRØMFORBRUK

Spennings: 3 V

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 0,0351 kg

Total høyde: 22,5 mm

Total lengde: 76,5 mm

Total bredde: 22,5 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteritype: CR123A

IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet

Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker
ekstra lav spenning

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen:
Yes

Definert støtteperiode: Minimum of
60 months after introduction date

Maks. antall tilbehør: 9999

Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169077041

Nettovekt: 0,02 kg

Bruttovekt: 0,07 kg

Høyde: 16,1 cm

Lengde: 4,6 cm

Bredde: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.