



Flex Strip 10 m

Lag fascinerende former med den bøyelige Smart Flex Strip, og gjør hvilket som helst rom stilig og unikt. Med levende farger og effekter lager du lett den perfekte stemningen for hver anledning. Du kan tilpasse lysopplevelsen gjennom WiZ-appen, med talekommandoer eller med fjernbetjening. Forvandle hjemmet ditt med Smart Flex Strip ved å forme lyset på måter du knapt trodde var mulig.

HØYDEPUNKTER

- I full farge
- Lavspenning
- IP20/silikon



Det er enkelt å sette opp smart belysningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!




Styr med en hvilken som helst Matter-smarthjemplattform

Dette produktet er Matter-sertifisert, noe som gir enkel styring gjennom Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst annen Matter-basert smarthjemplattform du velger.



Eksklusivt SpaceSense™-lys som slås på med bevegelse

Med SpaceSense-teknologien fra WiZ blir lysene dine til bevegelsessensorer. Hvis du har minst to WiZ-lys i et rom, kan du aktivere SpaceSense-funksjonen i WiZ-appen og få lysene til å slå seg på og av automatisk med bevegelsesdeteksjon. Det er enkelt. Det er WiZ.




Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.



Synkroniser lys til musikk

Gjør lyset rytmisk med musikk-synkroniseringsfunksjonen. Synkroniser belysningen med favorittlåtene dine. Bare husk å ha mobilenheten nær høyttaleren for å oppnå perfekt harmoni mellom lyd og lys.



Fargeoverganger i én enkelt stripe

Skap stemning med fleksible lysstriper som kan avgi fargeoverganger. Med dynamiske lysmoduser kan du skape den rette stemningen i ethvert rom.



SPEKIFIKASJONER

LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs
Kan dimmes: Ja

DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Hvitt
Materiale: Plast

HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
Faktor for lumenedlikehold: 70%
Antall brytersykluser: 50 000
Nominell levetid: 15 000

EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
Integrert LED: Ja
Av/på-bryter på ledningen: Ja
Inneholder strømadapter: Ja
Fjernbetjening inkludert: Nei
Solenergi: Nei
Dimbart lys med en varm glød: Nei

LYSEGENSKAPER

Fargegjengivelsesindeks (CRI): -
Fargetemperatur: NA
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2

DIVERSE

Spesielt designet for: Soverom Stue
Barnerom Underholdningsrom

ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 210 mA

STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.9
Spenning: 220-240 V
Effektforbruk: 39,5

PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettovekt: 1,27 kg
Total høyde: 13 mm
Total lengde: 10 000 mm
Total bredde: 6 mm

SERVICE

Garanti: To år

TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Lysarmaturens totale lyseffekt: NA
Lyskildeteknologi: LED
Lysfarge: Gradientfarget lys (RGBIC)
Lyspære følger med: 45
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisolert

LYSPÆREN

Programvare kan oppgraderes: Ja

HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
Maks. antall tilbehør: 9999
Kompatible operativsystemer: iOS
Android
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri-snarveier
Matter-funksjonalitet:
Via tredjepartshuber (Wi-Fi)

EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169077287
Nettovekt: 1,27 kg
Bruttovekt: 1,58 kg
Høyde: 9,3 cm
Lengde: 23,7 cm
Bredde: 23,7 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.