

## Firkantet panel, 17 W



Lys opp livet med det smarte WiZ-takpanelet. Velg mellom minimalistisk svart og klassisk hvitt – alt etter hva som passer best til interiøret! Få en praktisk LED-lampe med justerbart hvitt lys – og spar energi. Prøv kjølig dagslys når du skal konsentrere deg, eller koselig levende lys når du skal slappe av – og alt i mellom. Du kan dessuten kontrollere den 100 % eksternt med WiZ-appen eller stemmen.


## HØYDEPUNKTER

- I full farge
- Mål: 395
- IP20/plast/svart



## Det er enkelt å sette opp smart belsningsfunksjonalitet

Få fordelene med de smarte funksjonene umiddelbart ved å koble WiZ-lyset til Wi-Fi-nettverket ditt. Styr lysene dine når du ikke er hjemme, ved å planlegge at de skal slås på og av automatisk. Du trenger ikke å installere ekstra maskinvare, som en hub eller en gateway!



## Skap din egen perfekte lysscene

Skap din egen blanding av moduser med forskjellige farger og hvitt lys for å skape den perfekte lysstemningen i hverdagen. Du trenger bare lagre den nye scenen din, så kan du velge den når som helst med WiZ-appen eller stemmen.



## Millioner av farger og skiftende lysmoduser som lyser opp dagen din

Du kan velge en lysfarge du liker, eller bare bruke en av de dynamiske lysmodusene vi har designet for deg. Du kan for eksempel skape en fantastisk atmosfære og løfte humøret med Bål eller Hav.




## Skap den rette stemningen med justerbart varmt til kjølig hvitt lys

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt, varmt hvitt lys, eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Fokus og Relax for å skape den beste stemningen for aktivitetene dine.



## Kontroller den smarte belsningen din uansett hvor du er

Du trenger ikke å bekymre deg for om lysene blir stående på mens ingen er hjemme. Du kan ganske enkelt slå dem av uansett hvor du er, med smarttelefonen.



## Slank, elegant design for taket ditt

Dette lyset har minimalistisk design og en slank form som gjør at det passer perfekt til enhver interiørstil.



# SPEKIFIKASJONER

## LYSKILDENS EGENSKAPER

Bruksområde: Innendørs  
Kan dimmes: Ja

## DESIGN OG UTSEENDE

Farge: Svart  
Materiale: Plast

## HOLDBARHET

Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år  
Faktor for lumenedlikehold: 70%  
Antall brytersykluser: 20 000  
Nominell levetid: 20 000

## EKSTRA FUNKSJON/TILBEHØR FØLGER MED.

Kan dimmes med fjernkontroll: Ja  
Integrert LED: Ja  
Fjernbetjening inkludert: Nei

## LYSEGENSKAPER

Fargekonsistens: 6 SDCM  
Fargegjengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$   
Fargetemperatur: 2200-6500 K  
Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2  
Lysutbytte (vurdert) (Nom): 129 lm/W

## DIVERSE

Spesielt designet for: Stue Kjøkken  
Spisestue Soverom

## ANDRE EGENSKAPER

Strøm til lyskilden: 150 mA

## STRØMFORBRUK

Effektfaktor: 0.5  
Spenning: 220-240 V

## PRODUKTETS MÅL OG VEKT

Nettvekt: 1,8 kg  
Total høyde: 37 mm  
Total lengde: 395 mm  
Total bredde: 395 mm

## SERVICE

Garanti: To år

## TEKNISKE SPEKIFIKASJONER

Lysarmaturens totale lyseffekt: 2200(@2700K)  
Lysfarge: Farget og hvitt lys (RGBW)  
Lyspære følger med: 17  
IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet  
Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

## HVA STØTTES

Kompatibel med effektfunksjonen: Yes  
WiFi: Wireless G  
Definert støtteperiode: Minimum of 60 months after introduction date  
Maks. antall tilbehør: 9999  
Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)  
Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa Google Home IFTTT Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

## EMBALLASJEMÅL OG VEKT

EAN/UPC – produkt: 8720169077980  
Nettvekt: 1,9 kg  
Bruttovekt: 2,6 kg  
Høyde: 45,2 cm  
Lengde: 5,9 cm  
Bredde: 44,9 cm



© 2026 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.