

PHILIPS

Lyspære, 60 W A60
E27 x3

Smart LED

Tunable white smartpære


Opptil 806 lumen

Enkel plug-and-play

Styres med app eller stemmen



8720169210394



Smart belysning for hverdagslivet

Philips LED-lyspærer gjør det enkelt å lyse opp med farger til enhver anledning. Pærene avgir vakkert lys, de har usedvanlig lang levetid, og de gir umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med sitt rene og elegante design er disse pærene den perfekte erstatningen for dine tradisjonelle pærer.

Enkel konfigurasjon

- Enkel plug-and-play

Smart styring

- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.
- Bli håndfri med stemmestyring

Smarte funksjoner

- Smart dimming via app, stemme eller dimmer
- Forhåndsinnstill velværefunksjoner
- Automatiser lysene dine med tidsplaner

Lysmoduser

- Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser

Høydepunkter

Enkel plug-and-play



WiZ fungerer med din eksisterende Wi-Fi-ruter, det kreves ikke en ekstra gateway. Du trenger bare å plugge inn det nye lyset, laste ned WiZ-appen og så er du klar!

Kan styres uansett hvor du er



Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

Bli håndfri med stemmestyring



Kontroller lysene dine med bare lyden av stemmen din, bare aktivere integrering med Google, Alexa eller legg til Siri-snarveiene dine.

Smart dimming

Dim lysene dine til ønsket lysstyrkenivå med smarttelefonen, WiZmote eller stemmen din. Du behøver ikke å montere en dyr lysdimmer.

Forhåndsinnstill velværefunksjoner

Bruk de forhåndsinnstilte velværefunksjonene i WiZ-appen og opplev de best egnede lysmønstrene for din døgnrytme gjennom dagen. WiZ vil gi deg skarpt dagslys når du trenger energi og å fokusere, og går sømløst over til mykt varmhvitt lys for å hjelpe deg med å slappe av og sove bedre.

Automatiser lysene dine med tidsplaner

Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skrur seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser



Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt varmhvitt lys eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Focus og Relax for å skape den beste stemningen for dine aktiviteter.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: A60
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Vekt: 0,195 kg

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 25 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 25 000

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrert LED: Ja
- Solenergi: Nei
- Dimbart lys med en varm glød: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
- Fargetemperatur: 2700–6500 K
- Lysfargekategori: Justerbar hvit
- Opprinnelig lysytelse: 806 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 70 mA

Informasjon

- EAN: 8720169210394
- EL nr: 872016921039400
- Produktittel: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: 220–240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Effektforbruk: 8 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 8

Produktets mål og vekt

- Total høyde: 122 mm
- Total lengde: 122 mm
- Total bredde: 60 mm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 25 000
- Nominell lysstrøm: 806 lm
- Nominell effekt: 8 W

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60
- Lyskildeteknologi: LED
- Referanse for fluksmåling: Sphere

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169210394
- Nettovekt: 0,2 kg
- Bruttovekt: 0,32 kg
- Høyde: 15,5 cm
- Lengde: 8,5 cm
- Bredde: 18 cm



Utgivelsesdato:
2026-03-14
Versjon: 0.342

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com