

# PHILIPS

Bliss-taklampe med  
vifte, 35 + 28 W

Takviftelamper

2700/5500/4000 K

Hvit

Fjernbetjening



8720169279087



## Ett lysarmatur. Din lysbytter. Tre lysinnstillinger.

Kombiner tilpassbar belysning med en behagelig bris med uttrekkbare Philips LED-takviftelys, som inkluderer en fjernbetjening. Dette lyset skaper den perfekte atmosfæren i ethvert rom med tre SceneSwitch-lysinnstillinger og gjennomsiktige blader som trekkes ut av syne når de ikke er i bruk.

### Enkel å oppleve

- Uttrekkbar takvifte med gjennomsiktige blader
- Enkel å montere, sikker å bruke
- Kraftig og pålitelig ytelse
- Bruk hele året rundt
- Nyt en deilig bris
- Praktiske tidtakere

### Stemningsskapende lyseffekt

- Lys og komfortabel taklampe

### Overlegen kvalitet

- Stillegående motor

# Høydepunkter

## Uttrekkbar takvifte med gjennomsiktede blad

Si farvel til snurrende skygger på taket – denne viften har gjennomsiktede blad, som kan brettes inn og ut av syne når den ikke er i bruk.

## Enkel å montere, sikker å bruke

Philips LED uttrekkbar takviftelampe har bestått strenge sikkerhetstester og inkluderer fallbestandige skruer og en solid design sammen med andre viktige sikkerhetsfunksjoner.

## Kraftig og pålitelig ytelse

Philips LED-takviftelys bidrar til god luftsirkulasjon og leverer pålitelig drift over tid. De brede bladene dekker et stort luftvolum for å skape en luftstrøm som gir god kjøling.

## Still inn helårsbruk

Med moduser for både sommer og vinter får du de beste innstillingene for å sirkulere luften i rommet året rundt.

## Nyt en deilig bris

Før en deilig bris gjennom et hvilket som helst rom i huset med Naturlig bris-funksjonen, som gir dynamiske hastighetsinnstillinger for viften.

## Praktiske tidtakere

Velg mellom to ulike tidtakere, som skruer av lyset etter en gitt tid, og angi dem med fjernbetjeningen.

## Lys og komfortabel taklampe

Philips LED-takviftelampen gir kraftig, men behagelig belysning i hjemmet, og du kan styre den med den medfølgende fjernbetjeningen eller en veggbryter.

## Stillegående motor

Philips LED-takviftelampen har en stillegående motor som fordeler luften i rommet uten å lage støy.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

## Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700–4000–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 128

## Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Fjernbetjening

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 290 mA

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

#### Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 5,8 kg
- Total høyde: 420 mm

#### Service

- Garanti: Fem år

#### Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 510 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4500
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

#### Hva støttes

- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169279087
- Nettovekt: 5,8 kg
- Bruttovekt: 7,91 kg
- Høyde: 28,5 cm
- Lengde: 54,8 cm
- Bredde: 54,8 cm



Utgivelsesdato:  
2026-04-04  
Versjon: 0.265

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)