

PHILIPS

Bliss-taklampe med
vifte, 35 + 28 W

Takviftelamper

2700/5500/4000 K

Svart

Fjernbetjening



8720169279100



Ett lysarmatur. Din lysbytter. Tre lysinnstillinger.

Kombiner tilpassbar belysning med en behagelig bris med uttrekkbare Philips LED-takviftelys, som inkluderer en fjernbetjening. Dette lyset skaper den perfekte atmosfæren i ethvert rom med tre SceneSwitch-lysinnstillinger og gjennomsiktige blader som trekkes ut av syne når de ikke er i bruk.

Enkel å oppleve

- Uttrekkbar takvifte med gjennomsiktige blader
- Enkel å montere, sikker å bruke
- Kraftig og pålitelig ytelse
- Bruk hele året rundt
- Nyt en deilig bris
- Praktiske tidtakere

Stemningsskapende lyseffekt

- Lys og komfortabel taklampe

Overlegen kvalitet

- Stillegående motor

Høydepunkter

Uttrekkbar takvifte med gjennomsiktede blad

Si farvel til snurrende skygger på taket – denne viften har gjennomsiktede blad, som kan brettes inn og ut av syne når den ikke er i bruk.

Enkel å montere, sikker å bruke

Philips LED uttrekkbar takviftelampe har bestått strenge sikkerhetstester og inkluderer fallbestandige skruer og en solid design sammen med andre viktige sikkerhetsfunksjoner.

Kraftig og pålitelig ytelse

Philips LED-takviftelys bidrar til god luftsirkulasjon og leverer pålitelig drift over tid. De brede bladene dekker et stort luftvolum for å skape en luftstrøm som gir god kjøling.

Still inn helårsbruk

Med moduser for både sommer og vinter får du de beste innstillingene for å sirkulere luften i rommet året rundt.

Nyt en deilig bris

Før en deilig bris gjennom et hvilket som helst rom i huset med Naturlig bris-funksjonen, som gir dynamiske hastighetsinnstillinger for viften.

Praktiske tidtakere

Velg mellom to ulike tidtakere, som skrur av lyset etter en gitt tid, og angi dem med fjernbetjeningen.

Lys og komfortabel taklampe

Philips LED-takviftelampen gir kraftig, men behagelig belysning i hjemmet, og du kan styre den med den medfølgende fjernbetjeningen eller en veggbryter.

Stillegående motor

Philips LED-takviftelampen har en stillegående motor som fordeler luften i rommet uten å lage støy.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 15 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700–4000–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 128

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Kontor
- Stil: Moderne
- Type: Takviftelamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Fjernbetjening

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 290 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.9

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 5,8 kg
- Total høyde: 420 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 510 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 4500
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169279100
- Nettovekt: 5,8 kg
- Bruttovekt: 7,91 kg
- Høyde: 28,5 cm
- Lengde: 54,8 cm
- Bredde: 54,8 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.257

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com