

PHILIPS

Lightstrip, 5 m, RGB

Light Strips

RGB

Hvit

Kan dimmes, RGB

8720169309869



Overlegen belysning og stil

Tilpass stemningen til det du holder på med.

Stemningskapende lyseffekt

- Stemningslysmodus

Høydepunkter

Stemmingslysmodus

Skap en koselig, intim atmosfære med stemmingslysmodus.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Av/på-bryter på ledningen: Nei
- Inneholder strømadapter: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 120
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): >60
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2

Lyslenke/Lightstrip

- Kan forlenges: Nei

Diverse

- Spesielt designet for: Kjøkken, Soverom, Spisestue, Stue, Gang, Underholdningsrom
- Stil: Moderne
- Type: Light Strips
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, RGB-farger

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 70 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.78

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,24 kg
- Total høyde: 1,5 mm
- Total lengde: 5 000 mm
- Total bredde: 10 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: -
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Farget lys (RGB)
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169309869
- Nettovekt: 0,24 kg
- Bruttovekt: 0,33 kg
- Høyde: 20,7 cm
- Lengde: 16,6 cm
- Bredde: 6,6 cm



Utgivelsesdato:
2026-05-13
Versjon: 0.131

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com