

# PHILIPS

Glødelampepære,  
ravgul, 60 W, G95, E27

LED

2200 K


806 lm

15 000 timer

Dimming



8721103049117



## Dekorer hjemmet ditt med naturlig lys

Denne lyspæren er både dekorativ og funksjonell, har en elegant vintagedesign med en synlig spiralformet glødetråd og gir et sterkt, naturlig lys med utmerket fargegjengivelse. Begynn å spare energi med en gang med en lyspære som varer i 15 000 timer.

### Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

### LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Lys som viser ekte farger

### Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- LED i klassisk glass

### Vintage pæredesign med spiralformet glødetråd

- Dette er en lampe som er designet for skjønnhet og ytelse, med et vintage design og en synlig spiralformet glødetråd. Tilfører stil og eleganse til hvert rom, uansett om lyset er på eller av.

### Slank spiralformet glødetråd med høy ytelse

- Den delikate spiralformede glødetråden bidrar til lyspæras estetiske uttrykk. Skap en varm og innbydende atmosfære med mykt og naturlig lys som gir utmerket fargegjengivelse med CRI 90.

# Høydepunkter

## Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din

verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

## Lys som viser ekte farger



Se de sanne fargene på klærne dine når du velger et antrekk fra garderoben din – du kan trygt kombinere en rød kjole og røde sko og være sikker på at fargene passer perfekt sammen.

## Design i klart glass

Utseendet du elsker, ytelsen du forventer. Design i klart glass som gjenskaper det vakre, strålende lyset til tradisjonelle lyspærer – perfekt for ethvert rom i hjemmet.

## Vintage lyspæredesign Slank glødetråd med høy ytelse

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt globepære
- Sokkel: E27
- Lyspæreoverflate: Ravfarget
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000

## Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Integrrert LED: Ja

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 300
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200 K
- Opprinnelig lysytelse: 806 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 110

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Dekorativ, Kan dimmes

## Informasjon

- EAN: 8721103049117
- EL nr: 872110304911700
- Produkttittel: LED G95 60W 2200K E27 Amber SP DIM 1PF/4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke tilsvarende: 60
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E
- Effektforbruk: 7,3
- Energiforbruk kWh/1000 t: 8

#### Produktets mål og vekt

- Total høyde: 139 mm
- Total lengde: 139 mm
- Total bredde: 95 mm

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60
- Lyskildeteknologi: LED
- EPREL-registreringsnummeret er:: 2209197
- Kan produktet brukes i lukkede armaturer: No

#### Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

#### Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103049117
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 15,2 cm
- Lengde: 13,1 cm
- Bredde: 10,3 cm



Utgivelsesdato:  
2026-05-13  
Versjon: 0.196

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)