

PHILIPS

Fjernkontroll
taklampe 24 W

Taklamper

4000/6500/2700 K

Hvit

Kan
dimmes;Fjernkontroll;Justerbar
hvit

8721103055927



Still inn ønsket stemning med fingertuppene

Med bare noen få enkle klikk på fjernkontrollen gir Philips LED All-In-One taklampe deg den optimale fleksibiliteten og brukervennligheten for å tilpasse lysinnstillingene med letthet. Komfortabelt lys som er skånsomt for øynene. Skap ønskede stemninger med lys som kjenner dine behov.

Enkel å oppleve

- Enkel installering

Lyseffekt

- SceneSwitch Color Change
- Jevn lysfordeling

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene

Kontroll

- Trinnvis dimmefunksjon for praktisk lysstyrkekontroll (fjernkontroll inkludert)

Høydepunkter

Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

SceneSwitch Color Change

SceneSwitch Color Change gjør det mulig for deg å endre stemningen i rommet. Hold fokuset oppe med kjølig dagslys, øk produktiviteten med kjølig, hvitt lys, eller ro deg ned og slapp av med et varmt, hvitt lys. Man kan styre belysningen i hjemmet slik at den passer til det man driver med.

Jevn lysfordeling

Spre lyset jevnt på tvers av rommet.

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Trinnvis dimmefunksjon for praktisk lysstyrkekontroll (fjernkontroll inkludert)

Skift mellom ulike lysstyrkenivåer etter humør eller aktivitet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Antall brytersykluser: 15 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700–4000–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 100

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Spisestue, Stue
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening, Tunable White

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 198 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,84 kg
- Total høyde: 60 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 300 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 2400
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- IP-klasse: IP20 | Fingerbeskyttet
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103055927
- Nettovekt: 0,84 kg
- Bruttovekt: 1,05 kg
- Høyde: 35 cm
- Lengde: 34,5 cm
- Bredde: 8 cm



Utgivelsesdato:
2026-04-15
Versjon: 0.294

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com