

PHILIPS

Valen taklampe,
13 W, kvadratisk

Taklamper

2200-6500KK

Svart

Kan
dimmes;Fjernkontroll;Justerbar
hvit;WarmGlow

8721103060884



Riktig lys for alle dine behov – med et enkelt trykk

Med Philips Valen fjernstyrte lysfatninger til tak tilpasser belysningen seg til livet ditt, ikke omvendt. Forvandle rommet ditt med et klikk – enten du trenger energigivende lysstyrke for å fokusere eller varme toner for å slappe av. Eksklusiv dimmeteknologi som gir varme toner skaper den koselige atmosfæren av levende lys for den myke gløden når du vil slappe av. Ingen kompliserte oppsett, ingen problemer – bare sømløs, intuitiv kontroll for ethvert øyeblikk. Fjernkontroll følger med.

Skap en varm stemning

- Dim til varme

Ubegrensede muligheter

- Full fleksibilitet for å skape den perfekte atmosfæren

Allsidig belysning for hele dagen din.

- Dyp dimming til 1 %

Enkel å oppleve

- Lett å montere

Kontroll

- Enkel styring

Høydepunkter

Dim til varme

WarmGlow-teknologien gjør at lyset blir varmere etter hvert som det dimmes, akkurat som en tradisjonell glødepære. Dim 2700 K så lavt som 2200 K og 1 % for å skape en koselig atmosfære som etterligner levende lys.

Full fleksibilitet for å skape den perfekte atmosfæren

Skap den ønskede stemningen for alle rommene og aktivitetene dine ved å velge mellom fem ulike innstillinger: Nightlight (2700 K), Relax (2200 K), Bright (3000 K), Concentrate (4000 K) og Energize (6500 K)

Dyp dimming til 1 %

Du kan enkelt skape den perfekte atmosfæren med dyp dimming ned til 1 % – enten du vil se på film, dimme lyset for å gjøre deg klar til å legge deg eller trenger nattlys midt på natten.

Lett å montere

En enkel koblingskontakt og vri- og låsemekanisme gjør at lysfatningene kan installeres raskt uten behov for spesialverktøy eller spesielle prosedyrer. Fjernbetjeningen eller veggbryteren festes enkelt på veggen, slik at de alltid er tilgjengelige når du ønsker å slå av eller på lyset.

Enkel styring

Bare installer Valen som en vanlig lysfatning for tak, og ta den i bruk med fjernbetjeningen eller veggbryteren. Ingen paring, ingen mobilapp – bare pakk den ut av esken, installer den og kontroller den med fjernbetjeningen eller veggbryteren. Velg dine foretrukne scener eller dimmenivåer med bare et klikk. Denne lampen har en innebygd minnebrikke som lagrer den siste lysinnstillingen, slik at du alltid kan beholde favorittscenen din.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 20 år
- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Batterier følger med: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Ja
- Integriert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Ja

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2200–6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 119

Diverse

- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Fjernbetjening, Tunable White, Varm glød

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 117 mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,2 kg
- Total høyde: 37 mm
- Total lengde: 295 mm
- Total bredde: 295 mm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1550 (@2700K)
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbart hvitt lys
- Strømnett: AC 220–240
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisolert

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103060884
- Nettovekt: 1,05 kg
- Bruttovekt: 1,25 kg
- Høyde: 30 cm
- Lengde: 6,2 cm
- Bredde: 30 cm

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant



Utgivelsesdato:
2026-05-22
Versjon: 0.512

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com