

PHILIPS

Mycena bærbar
lampe

Bærbare lamper

3000/4300/6500 K

Svart

Kan dimmes; Flere
fargetemperaturer

8721103148445



Dekorer med bærbart lys

Denne minimalistiske bordlampen har et oppladbart batteri på 1800 mAh som gir opptil 6 timer med pålitelig, trådløs belysning uten at ytelsen reduseres. Med en jevn lysstyrke på 150 lumen (LED-lyskilde 200 lm) gir den det perfekte lysstyrkenivået for avslappende kvelder eller for å skape en koselig atmosfære. Med alternativer for hvitt lys – kjølig 6500 K, nøytralt 4000 K og varmt 3000 K – kan du enkelt skreddersy stemningen slik at den passer til ethvert rom, fra stuer og soverom til kjøkken. Intuitive berøringskontroller gjør betjeningen enkel: Trykk for å bytte mellom lystoner, eller trykk lenge for å justere lysstyrken.

Belysning av høy kvalitet

- EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene

Tilpass til interiøret

- Uttrykksfull og elegant form
- Tilgjengelig i 3 farger

Kontroll

- Kan dimmes

Høydepunkter

EyeComfort – behagelig lys som er skånsomt for øynene



Dårlig innebelysning kan være en belastning for øynene. Vi tilbringer stadig mer tid innendørs, og derfor er

det viktigere enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter oppfyller de strenge EyeComfort-kravene til blant annet flimmer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Denne Philips LED-lysarmaturen gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent lyskvalitet, lysmengde og farge i over ti år.

Uttrykksfull og elegant form

Et rent, moderne design som gir rommene dine en elegant og sofistisert preg.

Tilgjengelig i 3 farger

Velg fargen som passer til det eksisterende fargeoppsettet ditt.

Kan dimmes

Gjør det mulig for deg å endre på stemningen ved å redusere lysstyrken på LED-belysningen fra klart hvitt, til en koselig glød – akkurat som på tradisjonelle lamper.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Kan dimmes: Ja

Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 20 000

Miljøet

- Avhending av produktet: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Batterier følger med: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integret LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 3000/4000/6500
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 75

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue
- Stil: Moderne
- Type: Bærbare lamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Flere fargetemperaturer

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 400 mA

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,36 kg
- Total høyde: 204 mm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Diameter: 156 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 150
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarge: Justerbar hvit (varm hvit, naturlig hvit og kjølig hvit med vekslebryter)
- Strømnett: DC 5
- Batteritype: INR18650
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Nei

Hva støttes

- Kompatibel med effektfunksjonen: No
- Definert støtteperiode: Ikke relevant
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikasjonsprotokoll: Ikke relevant

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103148445
- Nettovekt: 0,36 kg
- Bruttovekt: 0,44 kg
- Høyde: 21,4 cm
- Lengde: 18 cm
- Bredde: 18 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-10
Versjon: 0.191

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com