

PHILIPS

Smart Plug Matter type F, 3-pakning

Smarttilbehør

Gjør hver enhet smart

Smarte automasjoner

Energiovervåking



8721103161246



Gjør hvilken som helst stikkontakt smart

Gjør enhetene du bruker til daglig smartere på sekunder – bare koble dem til denne smarte pluggen og få umiddelbar fjernstyring fra hvor som helst. Lag smarte automasjoner som passer til rutinen din, planlegg at enheter skal slå seg av eller på automatisk, og sørg for at alt slås av når du er borte, for å spare strøm. Med innebygd energiovervåking kan du følge strømforbruk, strømstyrke og spenning i sanntid, se historiske forbruksdata og ta smartere valg for å redusere kostnader. Enkel å sette opp med WiZ-appen, fullt kompatibel med alle Connected by WiZ-produkter og Matter-sertifisert for sømløs integrasjon med smarthjemassistenter som Alexa, Apple Home og Google Home.

Enkel konfigurasjon

- Oppsettet blir ikke enklere

Smart styring

- Connected by WiZ
- Gjør hver enhet smart
- Smarte automasjoner

Smartenheter

- Matter-sertifisert

Høydepunkter

Oppsettet blir ikke enklere

Last ned WiZ-appen, koble enheten til strøm, og koble den deretter til Wi-Fi-nettverket ditt. Nå kan du begynne å bruke den!

Connected by WiZ

Fullt ut kompatibel med alle Connected by WiZ-produkter – bruk WiZ-appen til å konfigurere og få alle fordelene med smartbelysning.

Gjør hver enhet smart

Her trenger du verken kabler eller ekstra verktøy – det er bare å koble enheten din til smartpluggen, så kan du fjernstyre den fra hvor som helst.

Smarte automasjoner

Planlegg at enhetene dine skal slå seg av eller på synkront med daglige rutiner, eller spar strøm ved å sørge for at de er slått av når du ikke er hjemme.

Matter-sertifisert



Styr slik du vil med foretrukket smarthjemassistant – Matter-kompatibel for sømløs integrering med Alexa, Google Home og Apple Home.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Batterier følger med: Nei
- Type plugg: Type F

Interaktivitet

- Strømstyrke (A): 10

Strømforbruk

- Spenning: 230 V

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,252 kg
- Total høyde: 8,2 mm
- Total lengde: 5,5 mm
- Total bredde: 5,5 mm

Nominelle verdier

- Nominell effekt: Max 2300 W

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordet

Lyspæren

- Programvare kan oppgraderes: Ja

Hva støttes

- WiFi: 802.11b/g/n
- Definert støtteperiode: Minimum 60 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-snarveier

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8721103161246
- Nettovekt: 0,25 kg
- Bruttovekt: 0,3 kg
- Høyde: 9,1 cm
- Lengde: 6,3 cm
- Bredde: 18,8 cm



Utgivelsesdato:
2026-06-10
Versjon: 0.149

© 2026 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com