

PHILIPS

Lineær
halogenlyskilde

Halogen

400 W (500 W)

R7s

Varmhvit

Kan dimmes



8727900922318



Klart og naturlig lys

Lineære halogenlamper fra Philips avgir et skarpt og klart halogenlys. Disse halogenlampene er utformet for å skape lys og skygge i hjemmet ditt, og på den måten gi en spennende effekt. Alle halogenprodukter fra Philips kan dimmes.

Lys av fremragende kvalitet

- Kan dimmes
- Sterkt halogenlys gir kontrast for mer fokus

Høydepunkter

Kan dimmes

Du kontrollerer det lysnivået du trenger. Denne halogenlyskilden fra Philips kan dimmes med alle dimmere og justeres fra sterkt, strålende lys til en varm, koselig glød.

Sterkt lys, rik kontrast

Med det sterke lyset fra disse halogenlyskildene fra Philips blir kontrasten dypere, bokstaver skarpere og sikten bedre. Sterkt lys er mer behagelig for øynene og gir bedre fokus.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Form: Ikke retningsbestemt lineær
- Sokkel: R7s
- Teknologi: Halogen
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Diameter: 11 mm
- Høyde: 118 mm
- Bredde: 11 mm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 2 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 0.8
- Antall brytersykluser: 8 000
- Nominell levetid: 2 000

Lysegenskaper

- Bruksområde: Ekstra lysstyrke, Spesielle bruksområder
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 100
- Fargetemperatur: 2900 K
- Lysfargekategori: Varmhvit
- Opprinnelig lysytelse: 8600 lm
- Starttid: 0 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: not applicable mA

Strømforbruk

- Effektfaktor: 1
- Spenning: 230 V
- Wattstyrke tilsvarende: 500 W
- Effektforbruk: 400 W
- Energiforbruk kWh/1000 t: 400

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 2 000
- Nominell lysstrøm: 8500 lm
- Nominell maksimal intensitet: not applicable cd
- Nominell effekt: 400 W

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8727900922318
- Nettovekt: 9 g
- Bruttovekt: 21 g
- Høyde: 12 cm
- Lengde: 1,8 cm
- Bredde: 14 cm



Utgivelsesdato:
2025-10-22
Versjon: 0.789

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com