

PHILIPS

Sirkulær
fluoriserende

Master T5

22 W

Kjølig hvit

927965084013



Slank design for et lyst og stilig hjem

Velg Philips T5s for en slank design som kan brukes i forskjellige apparater, for å skape en stilig hjemmeatmosfære. Bruken av Super 80-fargeteknologi gir overlegen lyskvalitet som fremhever enhver innredning.

Energisparende

- Energisparende

For stilige, moderne innredninger

- Slank design for et lyst og stilig hjem

Gir deg ekstra skarpt lys

- Levende opplevelse med ekstra lysstyrke

Høyeffektiv med høy lumeneffekt

- Høy lysmengde fra start

Høydepunkter

Energisparende

Slim Essential

Gir en estetisk miniaturisert lysløsning med høy pålitelighet til bruk hjemme

Forbedret lysstyrke

Svært effektive lysrør kombinert med BrightBoost-teknologi for god fargegjengivelse og ekstra lysstyrke

Høy lysmengde fra start

Høy lysmengde gir bedre lyskvalitet med mer lysstyrke og gir mer liv i apparatene i hjemmet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Sokkel: 2GX13
- Kan dimmes: Ja

Lyskildens mål

- Høyde: 230 mm
- Bredde: 18 mm

Holdbarhet

- Nominell levetid: 12 000

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 81
- Fargetemperatur: 4000 K
- Lysfargekategori: Kjølig hvit
- Opprinnelig lysytelse: 1800 lm
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000 K
- Lysytelse: 1 800 lm
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 82 lm/W

Strømforbruk

- Energieffektivitetsmerke (EEL): G
- Effektforbruk: 23,5
- Energiforbruk kWh/1000 t: 24

Tekniske spesifikasjoner

- Lysmengde: 1 800 lm
- Form: Sirkulær fluoriserende
- Kromatisk koordinat Y: 0,38
- Kromatisk koordinat X: 0,38
- EPREL-registreringsnummeret er:: 423619
- Referanse for fluksmåling: Sphere
- Kan dimmes: Ja
- Sokkelbase: 2GX13

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8711500642219
- Nettovekt: 80 g
- Bruttovekt: 107,3 g
- Høyde: 2,5 cm
- Lengde: 25,5 cm
- Bredde: 24 cm



Utgivelsesdato:
2025-12-24
Versjon: 0.824

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com