

Barra de luz lineal

Si tienes un estante o un rincón que necesita iluminación de acento, prueba nuestra barra de luz. Esta barra delgada irradia muchos colores y es fácil de colocar en espacios pequeños. Basta con inclinarla sobre uno de sus lados para ajustar el ángulo de la luz. ¿Prefieres una luz más larga? Conecta una segunda barra para duplicar el efecto.

PRODUCTOS DESTACADOS

- De colores
- Barra de luz versátil
- Conéctalo y listo



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



Luz exclusiva SpaceSense™ que se enciende con el movimiento

La tecnología SpaceSense de WiZ convierte tus luces en sensores de movimiento. Con un mínimo de dos luces WiZ en una habitación, puedes activar la función SpaceSense en la aplicación WiZ, y hacer que las luces se enciendan y apaguen automáticamente con detección de movimiento. Es sencillo. Es SpaceSense. Es WiZ.



Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación WiZ o tu voz.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que desees o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
25 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000
Vida útil nominal: 25,000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Interruptor encendido/apagado en el
cable: No
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥80
Temperatura de color: 2200-6500 K
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: 2
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 72 lm/W

VARIOS

Especialmente diseñado para: Sala
Comedor Habitación Habitación
infantil

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 40 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.7
Voltaje: 220-240 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0.35 kg
Altura total: 42 mm
Longitud total: 300 mm
Ancho total: 45 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 400
Color de la luz: 2.200-6.500 (RGB)
Potencia en vatios de la luz incluida:
5.5
Código IP: IP20 | Protección para los
dedos
Clase de protección: Clase II:
aislamiento doble

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8719514554153
Peso neto: 0.35 kg
Peso bruto: 0.53 kg
Alto: 8.7 cm
Largo: 5.9 cm
Ancho: 40.5 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.