



Panel rectangular para techo de 36 W

Este elegante panel de luz rectangular se puede ajustar para opciones de iluminación cálida y fría. Fácil de instalar, regulable y combina bien con la estética del diseño moderno también.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Blanco ajustable
- Dimensiones: 1,195*295 mm
- IP20/Plástico/Blanco



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



Controla el consumo de electricidad

Obtén una descripción general del consumo eléctrico de las luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario para ayudarte a mantenerte al tanto del consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.




Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación WiZ o tu voz.



Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



Regula las luces inteligentes incluso sin un regulador de intensidad

Ajusta las luces de forma simple al nivel de brillo que desees usando tu teléfono inteligente, el accesorio de control WiZ o solo tu voz. ¡No necesitas instalar un regulador de intensidad costoso!



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Metal Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
20 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
20,000
Vida útil nominal: 20,000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de producción de color (IRC):
≥80
Temperatura de color: 2700-6500 K
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: 2
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 94 lm/W

VARIOS

Especialmente diseñado para: Sala
Comedor Habitación Habitación
infantil

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 190 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.9
Voltaje: 220-240 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 2.65 kg
Altura total: 40 mm
Longitud total: 1,195 mm
Ancho total: 295 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 3400
Color de la luz: 2700-6500
Potencia en vatios de la luz incluida:
36
Código IP: IP20 | Protección para los
dedos
Clase de protección: Clase II:
aislamiento doble

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8720169071391
Peso neto: 2.64 kg
Peso bruto: 3.35 kg
Alto: 31.7 cm
Largo: 6 cm
Ancho: 121.1 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.