




Lámpara 40 W P45 E27

Con la lámpara LED WiZ Globo full color, incorpora iluminación inteligente a tu vida diaria. Úsala en una luminaria de pie o colgante para crear el ambiente que quieras, ya que puedes elegir entre una luz blanca cálida o fría, o bien entre 16 millones de colores. Puedes programar las luces para que se enciendan o se apaguen según tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o comandos de voz e incluso puedes tener acceso a tu iluminación cuando no estás en casa. Las luces WiZ se conectan a la red Wi-Fi existente, sin necesidad de otro hardware.


PRODUCTOS DESTACADOS

- Luz inteligente de colores
- Hasta 470 lúmenes
- Conéctala y listo
- Control mediante aplicación o voz



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.




Controla el consumo de electricidad

Obtén una descripción general del consumo eléctrico de las luces con la aplicación WiZ. Accede fácilmente a un informe semanal o diario para ayudarte a mantenerte al tanto del consumo de energía en el hogar.



Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantenlas apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación WiZ o tu voz.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que desees o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Forma de la lámpara: P45
Toma de corriente: E27
Tipo de cristal: Satinado
Regulable: Sí

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0.05 kg

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50,000
Vida útil nominal: 15,000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 130 °
Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥90
Temperatura de color: 2200-6500 K
Categoría de color de la luz: De
colores
Flujo luminoso nominal: 470 lm
Hora de inicio: <0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 95 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 40 mA

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 8720169075634
EOC: 872016907563400
Título del producto: Wi-Fi BLE Color/
4.9W P45 6/1PF

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.5
Voltaje: 220-240 V
Potencia en vatios equivalente: 40 W
Consumo de energía: 4.9 W

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 101 mm
Longitud total: 101 mm
Ancho total: 45 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 15,000
Flujo luminoso nominal: 470 lm
Intensidad máxima: 55 cd
Potencia asignada: 4.9 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8720169075634
Peso neto: 0.05 kg
Peso bruto: 0.09 kg
Alto: 16 cm
Largo: 7 cm
Ancho: 7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.