

PHILIPS

Kinkiet Creek 60
W E27 bez żarówki

myGarden

Bez żarówki

Czarny

Wodoodporne



15380/30/16



Piękny ogród

Wykreuj urokliwy punkt przy wejściu dzięki czarnej lampie naściennej typu uplighter Philips myGarden. Jest ona wykonana z wysokiej jakości aluminium i rzuca ciepłe, białe energooszczędne światło. Tobie pozostaje podziwiać swój ogród.

Ogród pełen światła

- Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne
- Wybierz, aby uzyskać tradycyjny efekt
- Wybierz do oświetlenia ścian
- Wysokiej jakości aluminium i doskonale tworzywa sztuczne

Ogród rozświetlony wysokiej jakości światłem

- Oszczędność energii
- Mocne światło

Łatwe w obsłudze oświetlenie zewnętrzne

- Wodoodporność

Zalety

Dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne może poprawić wygląd ogrodu lub przestrzeni wokół domu poprzez podświetlenie przyciągających uwagę elementów, rozświetlenie ścieżek lub stworzenie doskonałej atmosfery podczas niezapomnianych wieczorów z rodziną i przyjaciółmi. Właśnie dla takich zastosowań firma Philips stworzyła myGarden, czyli serię pięknych, dekoracyjnych, zewnętrznych opraw oświetleniowych charakteryzujących się klasą i funkcjonalnością. Wszystko po to, aby można było w pełni wykorzystać przestrzeń zewnętrzną i nadać jej własny styl.

Wybierz, aby uzyskać tradycyjny efekt

Ta zaprojektowana w Europie lampa o unikatowym wzorze pozwala osiągnąć tradycyjny efekt na zewnątrz.

Wybierz do oświetlenia ścian

Wykorzystaj dostępną przestrzeń. Ten kinkiet jest idealny do zamontowania w pobliżu drzwi wejściowych lub na ścianach tarasu.

Najwyższej jakości materiały

Ta lampa Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest trwała i będzie oświetlać ogród przez długi czas. Została wykonana z wysokiej jakości odlewane aluminium i doskonałych tworzyw sztucznych.

Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Mocne światło

Ta lampa zewnętrzna daje mocne, ciepłe, białe światło. Jasny strumień światła odpowiednio oświetli Twój ogród lub taras.

Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określają dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie

Obszar ogrodowy

- Obszar ogrodowy: Ogród i Taras

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Klasyczna
- Typ: Lampy ścienna
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,633 kg
- Całkowita wysokość: 235 mm
- Całkowita długość: 175 mm
- Całkowita szerokość: 200 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: E27
- Źródło światła w zestawie: -
- Kod IP: IP44 | Ochrona przewodów i odporność na zachlapania
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 1

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718291443469
- Waga netto: 0,63 kg
- Waga brutto: 0,88 kg
- Wysokość: 25,9 cm
- Długość: 18,3 cm
- Szerokość: 21,3 cm



Data wydania: 2026-04-15
Wersja: 0.549

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com