

PHILIPS

Kinkiet Fit 2 x

Lampy ścienne

2700 K

Biały

Z możliwością
przyciemniania; Wodoodporny



34058/11/16



Odśwież się dzięki pięknemu, naturalnemu światłu

W zależności od potrzeb kinkiet Philips myBathroom Fit można zamontować poziomo lub pionowo. Dyfuzor z tworzywa sztucznego rozprasza w łazience piękne, ciepłe białe światło LED. Chromowane akcenty wnoszą do pomieszczenia odrobinę stylu.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości
- Ciepłe, białe światło
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Wyjątkowość oprawy

- Możliwość montażu na ścianie w pionie i w poziomie

Do zastosowania w łazience

- IP44, produkt idealnie nadający się do użytkowania w łazience
- Naturalny kolor skóry dzięki światłu wysokiej jakości

Zalety

Oszczędność energii



Niższe zużycie energii niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Oświetlenie LED wysokiej jakości



Wykorzystana technologia LED to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Dzięki natychmiastowemu włączaniu się światła, zapewnia wptymalną wydajność oraz w pełni podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Ciepłe, białe światło




Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Lampy o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe, bardziej przytulne światło, natomiast lampy o wysokiej wartości kelwinów dają chłodne, bardziej pobudzające światło. Ta lampa firmy Philips rzuca ciepłe, białe światło, które zapewnia przytulną atmosferę.

5 lat gwarancji na system LED




Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

W pionie i w poziomie



Tę lampę można zamontować w pionie i w poziomie – w zależności od potrzeb.

IP44 – bezpieczne korzystanie w łazience



Ta lampa łazienkowa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określa dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że lampa ta jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do łazienki.

Naturalny kolor skóry



Ta lampa łazienkowa Philips oddaje kolory w naturalny i wierny sposób – tak jak słońce.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metalowy
- Kolor Korpusu: Chrom

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Doskonale nadaje się do montażu w poziomie/w pionie: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Łazienka, Kuchnia, Przedpokój
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ściennie
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, Wodoodporne

Inne właściwości

- Wydajność: 81 lm/W

Moc

- Napięcie wejściowe: SELV

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,500 kg
- Wysokość: 6,3 cm
- Długość: 33,3 cm
- Szerokość: 6,4 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 400
- Technologia źródła światła: 230 V
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: G
- Liczba źródeł światła: 2
- Źródło światła w zestawie: 4.9
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa II
- Wymienne źródło światła: Nie
- Kod stopnia ochrony: IP44 | Ochrona przed przewodami, bryzgoodporne
- Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa II
- Liczba źródeł światła: 2

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718291455349
- Waga netto: 0,5 kg
- Waga brutto: 0,65 kg
- Wysokość: 37,2 cm
- Długość: 10,5 cm
- Szerokość: 10,5 cm



Data wydania: 2025-05-01
Wersja: 0.629

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com