


PHILIPS

Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Paisley 3 x

Reflektory punktowe sufitowe i ścienne

Bez żarówki

Aluminium



50573/48/PN



Ciesz się radością chwili

Philips myLiving Contemporary to kolekcja produktów do oświetlenia punktowego. Ich elegancka forma i wysokiej jakości światło pasują do obecnych gustów, trendów i stylów życia.

Wyjątkowość oprawy

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji
- Wiązka światła doskonała do oświetlenia punktowego

Do zastosowania w domowym biurze

- Do każdego pomieszczenia w Twoim domu
- Naturalne i charakterystyczne kształty

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Tworzywo wysokiej jakości

Wygodne i uspokajające oświetlenie

- ClickFix – łatwy montaż



Zalety

Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, obracając lub nachylając reflektor punktowy.

Idealny wybór do oświetlenia punktowego

Wiązka światła doskonała do oświetlenia akcentowego. Ten reflektor punktowy firmy Philips zapewnia wiązkę światła doskonałą do oświetlenia akcentowego (żarówka GU10, sprzedawana oddzielnie) i podkreśla każdy element wystroju wnętrza.

Do każdego pomieszczenia w Twoim domu

W pełni funkcjonalny, a jednocześnie bardzo elegancki reflektor punktowy firmy Philips wniesie ozdobny akcent do każdego pomieszczenia w Twoim domu.

Naturalne i charakterystyczne kształty

Łagodne krawędzie i zakrzywione linie to cechy charakterystyczne dla ponadczasowych produktów z kolekcji Philips myLiving. Reflektory punktowe myLiving są praktyczne, a jednocześnie eleganckie i subtelne – doskonale komponują się z każdym współczesnym wnętrzem.

Tworzywo wysokiej jakości

Ta lampa uformowana jest z warstwowych wzorów z materiałów o wysokiej jakości i doskonałym wykończeniu. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, który będzie zdobić i ulepszać Twój dom przez wiele kolejnych lat.

ClickFix – łatwy montaż



Łatwość instalacji pozwoli Ci na samodzielny montaż oświetlenia punktowego Philips. Dzięki rozwiązaniu ClickFix nie potrzeba dodatkowej pary rąk. Wystarczy przytwierdzić zacpek do sufitu, podłączyć przewody i zamontować lampę jednym ruchem.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Aluminium
- Materiał: Metal

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- System mocowania click!FIX: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,025 kg
- Całkowita wysokość: 92 mm
- Całkowita długość: 443 mm
- Całkowita szerokość: 118 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: No bulb included
- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: AC 220–240
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: 5.5W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5,5
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I – Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 3

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696164693
- Waga netto: 1,02 kg
- Waga brutto: 1,32 kg
- Wysokość: 11,7 cm
- Długość: 11,5 cm
- Szerokość: 49 cm



Data wydania: 2026-05-13
Wersja: 0.662

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.