

# PHILIPS

Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Runner 2 x

Reflektory punktowe sufitowe i ścienne

Bez żarówki

Biały



53092/31/12



## Wysokiej jakości lampa akcentująca. Nie zawiera dołączonego źródła światła.

Ta oprawa ze podwójnym światłem akcentującym w stylu przemysłowym jest drobna, smukła i prosta. Idealnie pasuje do nowoczesnego wnętrza. Biała aluminiowa obudowa dopełnia źródło światła. Efektowny element dekoracyjny z obracającym się źródłem światła.

### Ciekawe wzornictwo zapewniające optymalne efekty świetlne

- Możliwość regulacji głowicy reflektora gwarantująca maksymalną elastyczność

# Zalety

## Łatwa regulacja głowicy reflektora

Ruchoma głowica reflektora jest zaprojektowana tak, aby skierować

światło tam, gdzie go najbardziej potrzebujesz.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal
- Kolor Korpusu: Biel

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Precyzyjne wiązki światła: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Zamontuj produkt poza zasięgiem rąk: Tak

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Biuro domowe, Przedpokój
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- EyeComfort: Nie

## Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,825 kg
- Wysokość: 10,9 cm
- Długość: 30,5 cm
- Szerokość: 9,0 cm

## Serwis

- Gwarancja: 2 lata

## Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: No bulb included
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Lampa jest zgodna ze źródłami światła klasy: A++ do E
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: 20W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 20
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Kod stopnia ochrony: IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem
- Liczba źródeł światła: 2
- Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa I

## Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718291487944
- Waga netto: 0,83 kg
- Waga brutto: 0,95 kg
- Wysokość: 31,6 cm
- Długość: 10,2 cm
- Szerokość: 10,9 cm



Data wydania:  
2026-05-20  
Wersja: 0.530

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.