

PHILIPS

Oświetlenie
podszafrkowe

Linea


LINEAR LED 4000K

biały

LED



85089/31/16



Pomaluj swój dom światłem

Dzięki listwom Philips LED Linear możesz zaoszczędzić do 80% energii. Zintegrowane źródło światła LED zapewnia strumień chłodnego białego światła o wysokiej jakości – idealnego do oświetlenia ogólnego. System modułowy ułatwia łączenie ze sobą kilku listew.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Oszczędność energii
- Oświetlenie LED wysokiej jakości
- Duża trwałość – do 20 lat
- Jasne, dzienne światło
- Firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na moduł i sterownik LED

Wyjątkowość oprawy

- Produkt można łączyć z produktami z tej samej rodziny
- Przycisk włączania / wyłączania na lampie

Zalety

Oszczędność energii



Niższe zużycie energii niż tradycyjne źródła światła pozwala na zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.

Oświetlenie LED wysokiej jakości



Dioda LED zastosowana w tej lampie firmy Philips to wyjątkowe rozwiązanie opracowane przez firmę Philips. Natychmiast się włącza, pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności oświetlenia oraz podkreśla i ożywia kolory w Twoim domu.

Duża trwałość



Produkt godny zaufania. Trwałość wbudowanych źródeł światła LED wykorzystanych w tej lampie LED firmy Philips wynosi nawet 20 tysięcy godzin (co oznacza 20 lat w przypadku średniego użycia przez 3 godziny dziennie, przy co najmniej 13 000 włączeń i wyłączeń). Już nie musisz się martwić naprawą lub wymianą żarówki, ciesząc się doskonałym, nastrojowym oświetleniem w domu.

Jasne, dzienne światło



Światło może mieć różne temperatury barwowe oznaczane za pomocą jednostek zwanych kelwinami (K). Lampy o niskiej wartości kelwinów zapewniają ciepłe, bardziej przytulne oświetlenie, natomiast lampy o wysokiej wartości kelwinów dają jasne, bardziej pobudzające światło. Ta lampa firmy Philips rzuca jasne, pobudzające światło, które wspomaga koncentrację i dodaje energii.

5 lat gwarancji na system LED



Oprócz standardowej 2-letniej gwarancji na tę lampę firma Philips oferuje 5-letnią gwarancję na system LED, czyli moduł i sterownik LED zastosowany w lampie.

Możliwość łączenia produktów



Produkt można łączyć z podobnymi produktami lub innymi produktami z tej samej rodziny.

Przycisk włączania / wyłączania na lampie



Dyskretnie umieszczony na lampie przycisk umożliwia łatwe włączanie i wyłączanie światła.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Syntetyk

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 20 000

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- 5 lat gwarancji na moduł LED: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Przycisk włączania / wyłączania na lampie: Tak

Różne

- Zaprojektowano z myślą o:
Funkcjonalny
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Oświetlenie podszafkowe
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,255 kg
- Wysokość: 3,6 cm
- Długość: 112,4 cm
- Szerokość: 2,5 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Źródło światła odpowiadające tradycyjnej żarówce o mocy: 200
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1600 lm
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Chłodne, białe światło
- Zasilanie sieciowe: Przedział 220–240 V, 50–60 Hz
- Źródło światła w zestawie: 18 W
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa II – Podwójna izolacja
- Liczba źródeł światła: 1

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696127520
- Waga netto: 0,26 kg
- Waga brutto: 0,6 kg
- Wysokość: 0 mm
- Długość: 0 mm
- Szerokość: 0 mm



Data wydania: 2026-01-14
Wersja: 0.1200

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com