

PHILIPS

Lampa sufitowa
Shan 12 W

Lampy sufitowe

2700 K

Biały

Czujnik



8718699680534



Oświetlenie z technologią wykrywania ruchu dla wygody i oszczędności energii

Zapewnij sobie większy komfort i oszczędzaj energię. Lampy sufitowe LED firmy Philips z technologią wykrywania ruchu są sterowane przez czujnik ruchu, dzięki czemu światło zapala się samoczynnie, gdy ktoś wejdzie do pomieszczenia. Szeroki zakres wykrywania ruchu i technologia LED z błyskawicznym włącznikiem pozwalają zapewnić, że światła nie palą się bez potrzeby.

Łatwość obsługi

- Wbudowany automatyczny czujnik ruchu sprawia, że oprawa oświetleniowa włącza się automatycznie, kiedy w pobliżu ktoś przechodzi.
- Łatwa instalacja

Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

8718699680534

Trwałość

- Oszczędność energii
- Duża trwałość – do 15 000 godzin

Zalety

Zintegrowany czujnik ruchu

Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnień, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

Oszczędność energii

Oszczędza energię – płacisz mniej i chronisz środowisko.

Duża trwałość – do 15 000 godzin

Technologia LED firmy Philips wydłuża żywotność produktu do 15 000 godzin.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metalowy, Plastik

Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Garaż
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Czujnik

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 108 mA
- Wydajność: 95 lm/W

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,38 kg
- Wysokość: 8 cm
- Długość: 26 cm
- Szerokość: 26 cm

Serwis

- Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 260 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1150
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 12
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa I

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699680534
- Waga netto: 0,42 kg
- Waga brutto: 0,54 kg
- Wysokość: 8,2 cm
- Długość: 30 cm
- Szerokość: 30 cm
- Numer materiału (12NC): 929002215901



Data wydania: 2024-07-25
Wersja: 0.463

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.