



Kula 75 W G95 E27



Zainstaluj wokół siebie oświetlenie stworzone z myślą o ludziach dzięki inteligentnej żarówce WiZ LED w kształcie kuli. Stosuj różne odcienie bieli od ciepłej do zimnej, by łatwiej się skoncentrować lub zrelaksować. Możesz ustawić harmonogram włączania i wyłączania światła zgodnie z codzienną lub tygodniową rutyną, sterować oświetleniem za pomocą smartfona lub głosu, a także mieć zdalny dostęp do światła nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Światła WiZ łączą się istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymagają dodatkowego sprzętu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Inteligentna żarówka z regulacją odcienia światła białego
- Do 1055 lm
- Po prostu wkręć i korzystaj
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu




Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Ekskluzywny światło SpaceSense™, który włącza się po wykryciu ruchu

Technologia WiZ SpaceSense pozwala zmienić punkty oświetleniowe w czujniki ruchu. Mając w pomieszczeniu co najmniej dwie lampy WiZ, możesz aktywować funkcję SpaceSense w aplikacji WiZ, dzięki czemu światła będą włączać się i wyłączać automatycznie po wykryciu ruchu. To proste. To SpaceSense. To WiZ.



Monitoruj zużycie energii

W aplikacji WiZ możesz zobaczyć, ile energii zużywają Twoje lampy. Za pomocą raportów dziennych i tygodniowych możesz łatwo kontrolować zużycie energii w domu.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.



Inteligentne światła można przyciemniać nawet bez ściemniacza

Możesz ściemniać światła do odpowiedniego poziomu za pomocą smartfona, akcesorium sterującego WiZ lub głosu. Nie musisz instalować drogiego ściemniacza.



Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexa i skrótami Siri.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Kształt lampy: G95

Gniazdo: E27

Typ szkła: Matowy

Ściemnialna: Tak

WYMIARY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Waga: 0,13 kg

TRWAŁOŚĆ

Średnia trwałość (przy użytkowaniu

przez 2,7 godz. dziennie): 25 rok

Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%

Liczba cykli pracy: 50 000

Nominalny okres eksploatacji: 25 000

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Niezmienna barwa światła: 6 SDCM

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 90

Temperatura barwowa: 2700-6500 K

Kategoria barwy światła: Regulowany odcień białego światła

Nominalny strumień świetlny: 1055 lm

Czas rozświetlania: $< 0,5$ s

Czas rozświetlania do osiągnięcia

60% maksymalnego strumienia

światła: natychmiastowe rozświetlenie

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 95

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Prąd pobierany przez źródło światła: 95 mA

INFORMACJE O PAKOWANIU

Kod EAN: 8718699786335

EAN: 871869978633500

Tytuł produktu: Wi-Fi BLE 75W G95 E27 927-65 TW 1PF/6

ZUŻYCIE ENERGII

Współczynnik mocy: 0,51

Zasilanie: 220-240 V

Odpowiednik w watach: 75 W

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F

Moc: 11 W

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 11

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Całkowita wysokość: 139 mm

Całkowita długość: 139 mm

Całkowita szerokość: 95 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Trwałość znamionowa: 25 000

Znamionowy strumień świetlny: 1055 lm

Moc znamionowa: 11 W

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 50-60

Numer rejestracji EPREL: 584557

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8718699786335

Waga netto: 0,13 kg

Waga brutto: 0,21 kg

Wysokość: 18,5 cm

Długość: 10,5 cm

Szerokość: 10,5 cm