



Taśma LED 1 m, element przedłużający



10-metrową taśmę WiZ LED można przedłużyć za pomocą pełnokolorowych elastycznych modułów o długości 1 metra, dzięki czemu możesz wprowadzić do swojego domu jeszcze więcej barw.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Kolorowa
- Niskonapięciowe
- IP20/powłoka poliuretanowa



Łatwe do skonfigurowania inteligentne funkcje oświetleniowe

Wystarczy podłączyć urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do inteligentnych funkcji. Możesz łatwo sterować światłem kiedy jesteś poza domem przez zaplanowanie automatycznego włączania i wyłączania światła. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!



Dopasuj światła do swojego dnia

Zautomatyzuj swoje inteligentne oświetlenie, aby podążało za Twoją codzienną lub tygodniową rutyną. Zaplanuj, aby światła włączały się rano lub przed przyjściem do domu i aby wyłączały się w celu oszczędzania energii, gdy nie są potrzebne.



Zaprojektuj idealną aranżację świetlną

Łącz różne tryby światła białych i kolorowych, tworząc idealne oświetlenie na każdą chwilę dnia. Możesz po prostu zapisać swoją nową Aranżację i wybrać ją w dowolnym momencie za pomocą aplikacji WiZ lub głosu.



Miliony kolorów i zmieniające się tryby światła, aby zapewnić doskonały nastrój.

Wybierz dowolny kolor światła lub po prostu zastosuj dynamiczny tryb światła, który zaprojektowaliśmy dla Ciebie. Na przykład tryby Kominek lub Ocean pomogą Ci stworzyć niesamowitą atmosferę i poprawić nastrój.



Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą regulowanego światła białego od barwy chłodnej do ciepłej

Wybieraj spośród wielu odcieni światła białego, od energetyzującego i ziemnego po ciepłe i przytulne, lub po prostu wybierz jeden z zaprogramowanych trybów, takich jak Skupienie czy Relaks, aby wytworzyć w pomieszczeniu pożądany nastrój.



Steruj inteligentnym oświetleniem tak, jak lubisz

WiZ umożliwia sterowanie inteligentnym oświetleniem na wiele sposobów. Umożliwia regulację światła za pomocą smartfona, głosu, pilota WiZ lub przy użyciu istniejącego przełącznika ściennego do przełączania między dwoma ulubionymi trybami. Współpracuje z Google Home, Alexą i skrótami Siri.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Ściemnialna: Tak

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały

Materiał: Plastik

TRWAŁOŚĆ

Nominalny okres eksploatacji: 15 000

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie

Wbudowane źródło światła LED: Tak

Wyłącznik na przewodzie: Nie

Zasilacz w zestawie: Nie

Pilot zdalnego sterowania w zestawie:

Nie

Energia słoneczna: Nie

Ciepła poświata i możliwość przyciemniania światła: Nie

WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁA

Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 80

Temperatura barwowa: 2700-6500 K

Nominalny strumień świetlny: 880 lm

Skuteczność świetlna (znamionowa)

(Nom): 80

RÓŻNE

Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia

Sypialnia Salon Pokój dziecięcy

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 12 V

Etykieta Efektywności Energetycznej

(EEL): G

Moc: 11

Zużycie energii elektrycznej w kWh/

1000 h: 11

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,05 kg

Całkowita wysokość: 2,2 mm

Całkowita długość: 1 000 mm

Całkowita szerokość: 12 mm

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 880

Technologia źródła światła: LED

Barwa światła: Kolorowe i białe

światło (RGBW)

Zasilanie sieciowe: 12

Możliwość przyciemniania: Tak

Źródło światła w zestawie: 11

Kod IP: IP20 | Ochrona przed

odciskami palców

Klasa ochronności: Klasa III –

Bezpieczne, bardzo niskie napięcie

Numer rejestracji EPREL: 614849

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Możliwość aktualizacji

oprogramowania: Tak

OBŚLUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Określony okres wsparcia: Minimum

of 60 months after introduction date

Maks. liczba akcesoriów: 9999

Protokół komunikacyjny: Bluetooth

Wi-Fi (2,4 GHz)

Zgodność z systemami innych firm:

Alexa Google Home Homey IFTTT

Matter Samsung SmartThings Skróty

Siri Shortcut

Funkcjonalność Matter: Via 3rd party

hubs (Wi-Fi)

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt:

8719514261082

Waga netto: 0,05 kg

Waga brutto: 0,12 kg

Wysokość: 16 cm

Długość: 4,5 cm

Szerokość: 7,5 cm