

# PHILIPS

Lampa sufitowa  
Canaval 12 W

Lampy sufitowe

2700 K

Biały

Z możliwością  
przyciemniania; SceneSwitch; W  
odoodporny



8719514326866



## Jedna lampa. Standardowy włącznik światła. Trzy ustawienia światła.

Stwórz odpowiedni nastrój, zmieniając jasność światła. Dzięki lampom sufitowym Philips SceneSwitch możesz ustawić jeden z trzech poziomów jasności na każdą okazję. Produkt nie wymaga regulatora przyciemnienia ani żadnej dodatkowej instalacji — wystarczy jedynie istniejący włącznik światła.

### Łatwość obsługi

- Łatwa instalacja

### Efekt świetlny

- Równomierna dystrybucja światła

### Bezpieczeństwo

- Odporność na wilgoć

### Najwyższa jakość

- EyeComfort — światło przyjazne dla Twoich oczu

# Zalety

## Łatwa instalacja

Nigdy więcej problemów z instalacją. Wystarczy zawiesić oprawę oświetleniową na ścianie lub suficie i gotowe.

## Równomierna dystrybucja światła

Oświetlaj pomieszczenia równomiernym i jednolitym światłem.

## Odporność na wilgoć

Odporność na wilgoć pozwala na bezpieczne użytkowanie produktu w łazience, kuchni, na balkonie i w innych miejscach narażonych na wilgoć.

## Komfort dla oczu

Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Spędzamy coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego coraz ważniejsze staje się prawidłowe oświetlenie domu. Nasze produkty są poddawane rygorystycznym testom pod kątem migotania, efektu stroboskopu, olśnienia, oddawania barw i efektów ściemniania, aby zapewnić zgodność z wymaganiami normy EyeComfort. Żarówki LED firmy Philips nie tylko dają komfortowe światło, ale także zachowują niezmienną charakterystykę w całym okresie

eksploatacji, zapewniając stałą jakość oświetlenia, wydajność i barwę przez ponad dekadę. Nie męcz wzroku i zmień źródło światła na przyjazne dla Twoich oczu.

# Dane techniczne

## Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metalowy, Plastik

## Trwałość

- Liczba cykli pracy: 15 000

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

## Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

## Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80

## Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Łazienka, Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe, Garaż
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy sufitowe
- EyeComfort: Tak
- Dodatkowe cechy: Z możliwością przyciemniania, SceneSwitch, Wodoodporne

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 96 mA
- Wydajność: 100 lm/W

#### Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,27 kg
- Wysokość: 6,8 cm
- Długość: 25 cm
- Szerokość: 25 cm

#### Serwis

- Gwarancja: 5 lat

#### Dane techniczne

- Maksymalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Średnica: 250 mm
- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 1200
- Barwa światła: 2700
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Ściemnianie stopniowe — nie do użytku ze ściemniaczem
- LED: Tak
- Źródło światła w zestawie: 12
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa I

#### Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514326866
- Waga netto: 0,28 kg
- Waga brutto: 0,53 kg
- Wysokość: 27,9 cm
- Długość: 8,3 cm
- Szerokość: 27,3 cm
- Numer materiału (12NC): 929002668201



Data wydania: 2024-06-15  
Wersja: 0.295

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.