

# PHILIPS


Kinkiet Shades 15 W

myGarden



2700 K

Antracyt

Wodoodporne



8719514385382



## Stylowa oszczędność

Unikatowe wzornictwo na wyjątkowe momenty na dworze. Ten elegancki, antracytowy kinkiet firmy Philips emituje ciepłe, białe, energooszczędne światło. Piękne efekty światła dwukierunkowego zachęcają do tego, by usiąść i zrelaksować się w ogrodzie.

### Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Niezwykle wysoka trwałość żarówki
- Oszczędność energii

### Dodaj stylu swojemu ogrodowi

- Wybierz, aby uzyskać styl nowoczesny
- Wybierz do oświetlenia ścian

### Połącz nastrój z wygodą

- Przyjemna, ciepła poświata białego światła

### Wyjątkowość oprawy

- Efekt światła dwukierunkowego
- Łatwa konfiguracja pod kątem wszystkich zastosowań
- Wodoodporność

# Zalety

## Niezwykłe wysoka trwałość żarówki



W zestawie żarówka firmy Philips o niezwykłej trwałości – do 20 000 godzin użytkowania.

## Oszczędność energii



Ta lampa firmy Philips zużywa mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co pozwala zmniejszyć rachunki za prąd i przyczynia się do ochrony środowiska.


## Wybierz, aby uzyskać styl nowoczesny

Ta zaprojektowana w Europie lampa o unikatowym wzorze pozwala osiągnąć nowoczesny efekt na zewnątrz.

## Wybierz do oświetlenia ścian

Wykorzystaj dostępną przestrzeń. Ten kinkiet jest idealny do zamontowania w pobliżu drzwi wejściowych lub na ścianach tarasu.

## Przyjemne i ciepłe białe światło



Philips Outdoor to seria lamp zewnętrznych emitujących przyjemne, ciepłe światło o temperaturze barwowej 2700 K. Zapewniają one również doskonałą widoczność, pozwalając bezpiecznie spędzać czas pod gołym niebem i odprężyć się po ciężkim dniu ze świadomością, że Twój teren będzie bezpieczny przez całą noc.

## Efekt światła dwukierunkowego

Efekt światła dwukierunkowego zapewniający ogólne oświetlenie ogrodu.

## Łatwa konfiguracja

Lampa i elementy montażowe są zaprojektowane tak, by instalacja przebiegała sprawnie. Wszystkie rzeczy potrzebne do instalacji, jak klucz i śruby typu Torx, są w opakowaniu. W instrukcji znajdziesz przejrzyste wskazówki dotyczące instalacji produktu i inne ważne informacje, jak poziom wodoodporności IP.

## Wodoodporność



Ta lampa Philips została zaprojektowana pod kątem wilgotnych miejsc i przeszła rygorystyczne testy, które potwierdziły jej odporność na wodę. Poziom IP określa dwie liczby: pierwsza to poziom ochrony przeciw kurzowi, a druga przeciw wodzie. Poziom IP44 oznacza, że jest odporna na zachlapania. To czyni z niej idealną lampę do zastosowań zewnętrznych.

# Dane techniczne

## Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Antracytowy
- Materiał: Aluminium

## Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

**Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie**

- Odporność na warunki pogodowe: Tak

**Obszar ogrodowy**

- Obszar ogrodowy: Ogród i Patio

**Różne**

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród i Taras
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

**Wymiary i waga produktu**

- Waga netto: 0,740 kg
- Wysokość: 8,2 cm
- Długość: 17,1 cm
- Szerokość: 17 cm

**Serwis**

- Gwarancja: 2 lata

**Dane techniczne**

- Maksymalny okres eksploatacji: 10 000 h
- Zasilanie sieciowe: 50–60 Hz
- LED: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: żarówka do nabycia osobno
- Trzonek: E27
- Źródło światła w zestawie: -
- Kod IP: IP44
- Klasa ochronności: Klasa II
- Liczba źródeł światła: 1

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8719514385382
- Waga netto: 0,4 kg
- Waga brutto: 0,5 kg
- Wysokość: 24,5 cm
- Długość: 9,5 cm
- Szerokość: 18,5 cm



Data wydania:  
2025-03-06  
Wersja: 0.297

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.