

PHILIPS


Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Kosipo 3 x

Reflektory punktowe sufitowe i ściennie

Bez żarówki

Biały

ClickFix



8719514435254



Ciesz się radością chwili

Philips myLiving Contemporary to kolekcja produktów do oświetlenia punktowego. Ich eleganckie wzornictwo i wysokiej jakości światło pasują do obecnych gustów, trendów i stylów życia.

Dopasuj wnętrze do Twojego stylu

- Eleganckie i nowoczesne wzornictwo

Wyjątkowość oprawy

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji

Nasyć swoje poczucie stylu

- Stylowa biel

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Tworzywo wysokiej jakości

Wygodne i uspokajające oświetlenie

- ClickFix – łatwy montaż

Zalety

Współczesny styl
Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, obracając lub nachylając reflektor punktowy.

Stylowa biel

Prosta, stonowana i zawsze stylowa biel jest ponadczasowym, zachwycającym kolorem, który wnosi czystość do każdego wnętrza.

Tworzywo wysokiej jakości

Ta lampa uformowana jest z warstwowych wzorów z materiałów o wysokiej jakości i doskonałym wykończeniu. Dzięki temu jest produktem solidnym i trwałym, który będzie zdobić i ulepszać Twój dom przez wiele kolejnych lat.

ClickFix – łatwy montaż



Łatwość instalacji pozwoli Ci na samodzielny montaż oświetlenia punktowego Philips. Dzięki rozwiązaniu ClickFix nie potrzeba dodatkowej pary rąk. Wystarczy przytwierdzić zaczep do sufitu, podłączyć przewody i zamontować lampę jednym ruchem.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: Metal

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Nie
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- System mocowania click!FIX: Tak
- Czujnik światła dziennego: Nie
- Precyzyjne wiązki światła: Nie
- Ściemnialna: Nie
- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- FFP – Frustration Free Pack: Nie
- Odporność na warunki pogodowe: Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Czujnik ruchu i światła dziennego: Nie
- Czujnik ruchu: Nie
- Doskonale tworzy nastrój: Tak
- Doskonale sprawdza się jako oświetlenie orientacyjne: Tak
- Możliwość przenoszenia: Nie
- Zawiera rękaw ochronny: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie
- Odporny materiał wysokiej jakości: Tak
- Swobodne obracanie w każdym kierunku: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Nachylane źródło światła (górną-dół): Manual
- Ładowanie przez USB: Nie
- Ciepłe, białe światło: Nie
- Element dekoracyjny: Nie
- Element dekoracyjny: Nie
- Typ wtyczki: No plug

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Kuchnia, Sypialnia, Jadalnia, Salon, Gabinet, Korytarz
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Reflektory punktowe sufitowe i ścienne
- Dodatkowe cechy: ClickFix

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 1,15 kg
- Całkowita wysokość: 92 mm
- Całkowita długość: 443 mm
- Całkowita szerokość: 70 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: -
- Technologia źródła światła: LED
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Trzonek: GU10
- Źródło światła w zestawie: 5.5W
- Maksymalna moc wymiennego źródła światła: 5,5
- Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
- Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Tak
- Liczba źródeł światła: 3

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8719514435254
- Waga netto: 1,12 kg
- Waga brutto: 1,37 kg
- Wysokość: 48,9 cm
- Długość: 11,3 cm
- Szerokość: 11,7 cm



Data wydania:
2026-04-25
Wersja: 0.273

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.