




Smart plug

Inteligentna wtyczka WiZ może sprawić, że każde gniazdko będzie inteligentne. Wystarczy podłączyć zwykłą lampę lub urządzenie do gniazdka, a będziesz mógł sterować nimi za pomocą smartfona lub głosu. Dzięki harmonogramom możesz włączać i wyłączać urządzenia zgodnie ze swoją codzienną rutyną, oszczędzając przy tym energię. Już nigdy nie będziesz się martwić, czy w domu zostały zapalone światła lub włączone urządzenia, ponieważ możesz to szybko sprawdzić na swoim smartfonie.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- Podłącz i korzystaj
- Kompatybilne z systemami Alexa i Google Home
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu



Błyskawiczna konfiguracja wszystkich funkcji inteligentnego domu

Wystarczy podłączyć nowe urządzenie WiZ do sieci Wi-Fi, aby z łatwością korzystać ze wszystkich funkcji inteligentnego domu. Teraz możesz sterować oświetleniem i urządzeniami z dowolnego miejsca. Możesz nawet ustawiać harmonogramy, aby automatycznie włączać i wyłączać światła. I nie musisz instalować dodatkowego sprzętu, takiego jak koncentrator czy brama dostępu do sieci!




Kontroluj dowolnym urządzeniem z systemem Matter

Ten produkt posiada certyfikat Matter, co umożliwia łatwe sterowanie za pomocą Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub dowolnej innej platformy smart home opartej na technologii Matter.




Spraw, by urządzenia, których codziennie używasz, takie jak lampy, wentylatory i inny sprzęt, stały się inteligentne.

Możesz sterować zwykłymi lampami, oświetleniem dekoracyjnym, wentylatorami, ekspresem do kawy i innymi urządzeniami. Za pomocą aplikacji WiZ możesz sterować wszystkimi urządzeniami, które ją obsługują, i mają włączone zasilanie.



Łatwe tworzenie harmonogramów i automatyzacja działania inteligentnych świateł i urządzeń

Ustaw harmonogram oświetlenia domu lub urządzeń, tak aby włączały się lub wyłączały automatycznie i podążały za Twoimi dziennymi lub tygodniowymi rutynowymi czynnościami. Zautomatyzuj działanie świateł i urządzeń, aby samoczynnie wyłączały się, gdy nie są potrzebne. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo i oszczędzać energię.



Sterowanie urządzeniami z dowolnego miejsca za pomocą smartfona

Nie musisz się martwić, że urządzenie elektryczne zostało włączone, gdy nikogo nie ma w domu. Możesz je wyłączyć z dowolnego miejsca przy użyciu smartfona.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

STYLISTYKA I WYKOŃCZENIE

Kolor: Biały
Materiał: Plastik

DODATKOWE FUNKCJE/AKCESORIA W ZESTAWIE

Zestaw z bateriami: Nie
Typ wtyczki: Type F

INTERAKTYWNOŚĆ

Prąd (A): 10

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie: 230 V

WYMIARY I WAGA PRODUKTU

Waga netto: 0,084 kg
Całkowita wysokość: 8,2 mm
Całkowita długość: 5,5 mm
Całkowita szerokość: 5,5 mm

WARTOŚCI ZNAMIONOWE

Moc znamionowa: Max 2300 W

SERWIS

Gwarancja: 2 lata

DANE TECHNICZNE

Kod IP: IP20 | Ochrona przed odciskami palców
Klasa ochronności: Klasa I - Uziemione

OBSŁUGIWANE WERSJE

Kompatybilność z funkcją Efekty: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Określony okres wsparcia: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. liczba akcesoriów: 9999
Protokół komunikacyjny: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Zgodność z systemami innych firm: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Skróty Siri Shortcut

WYMIARY I WAGA OPAKOWANIA

EAN/UPC — produkt: 8719514866317
Waga netto: 0,08 kg
Waga brutto: 0,12 kg
Wysokość: 12 cm
Długość: 6,3 cm
Szerokość: 6,3 cm



© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.